

Furniture Feed 4" Series, Couvercle d'alimentation de meuble, plaqué bronze

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [S1R4FFCVRBRZ](#)

Boîtes de sol pour béton, encastrées, 4" série CFBS1R4, couvercle rond pour alimentation de meuble, finition plaquée bronze.



Général

Application - A utiliser sur	Moquette/dalle
Numéro de catalogue	S1R4FFCVRBRZ
Couleur	Bronze antique plaqué
Forme de la couverture	Rond
Type de couverture	Furniture Feed
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Couvercle plaqué bronze antique
Type d'article	Composant de traversée de 4" résistant au feu
Matériau	Fonte d'aluminium
Matériau - Matériel de montage	Matériel de montage inclus
Méthode de montage	Se monte sur le gobelet d'ameublement
Type de montage	(2) Montage à vis
Nombre de prises	(1) 3/4" & (1) 1/2" Hub fileté Multi-Service
Taille	Produit de taille standard
Style	Brides de couverture
Type	Boîte de sol encastrée ronde de 4" Couvercle d'alimentation de meuble
CUP	783585546308

Dimensions

Largeur	5.5 in
---------	--------

Chef d'orchestre

Entrée par câble	Moyeux filetés
------------------	----------------

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">cULusUL514
--------------------------	--

Logistique

Quantité de cartons	12
---------------------	----

Documentation

[BIM - Electrical_Equipment-Poke_Through-Hubbell_Wiring_System_One-S1R4](#)
[Brochures - Floorbox Selection Guide](#)
[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - S1R4FFCVRBRZ AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - Wiring 4" Furniture Feed FRPT Customer Drawing](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Hubbell SystemOne 4 Inch Solutions](#)
[Littérature - Hubbell SystemOne Recessed Fire-Rated Poke-Throughs](#)
[Manuels d'installation - Wiring 4" Furniture Feed FRPT Installation Instructions](#)
[Page du catalogue - WDK O-17 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK P-24 Catalog Page](#)
[Spécifications - S1R4FFCVRBRZ](#)
[Spécifications - Wiring S1R4FFCVRBRZ Specification Sheet](#)

