

## Série 10" encastrée, raccord de sol traversant

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [S1R10PTFIT](#)

Poke Throughs résistants au feu, encastrés, série 10", raccord de sol traversant.



### Caractéristiques

- A utiliser avec un trou rond de 10,00" à 10,12". Trou rond percé ou formé dans le béton
- Jusqu'à 2 heures de résistance au feu
- Installation en gradins
- Les sous-plaques et les plaques d'alimentation inférieures sont commandées séparément.

### Général

Type d'accessoire	10" FRPT
Application - A utiliser sur	Béton
Numéro de catalogue	S1R10PTFIT
Couleur	
La construction	Fabriqué
Matériaux de construction - Principaux	10 Meunt
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Naturel
Type d'article	Composants encastrés de 10" à traversée coupe-feu
Matériau	Fabriqué
Matériau - Matériel de montage	Matériel de montage inclus
Type de montage	Trou de 10" pour la carotte
Taille	Produit de taille standard
Style	Aménagement du sol
Sous marque	SystemOne encastré
Type	Poke Throughs de 10" encastrés et homologués
CUP	783585547596

### Chef d'orchestre

Entrée par câble À travers la couverture

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s) Listé cULus

### Logistique

Quantité de cartons 1  
Quantité de palettes 27

### Documentation

[BIM - Electrical\\_Equipment-Poke\\_Through-Hubbell\\_Wiring-System\\_One-S1R10](#)  
[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessin technique - S1R10PTFIT AutoCAD Drawing](#)  
[Dessin technique - 10 INCH RECESSED FRPTAutoCAD Drawing](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_S1R10PT\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - Healthcare Product Solutions](#)  
[Littérature - Hubbell SystemOne Recessed Fire-Rated Poke-Throughs](#)  
[Littérature - Hubbell SystemOne 10 Inch Fire-Rated Poke-Throughs](#)  
[Littérature - Installation Efficient Product Solutions](#)  
[Manuels d'installation - PD2814](#)  
[Page du catalogue - WDK P-7 Catalog Page](#)  
[Spécifications - Wiring S1R10PTFIT Specification Sheet](#)  
[Spécifications - S1R10PTFIT](#)  
[Vidéo - SystemOne 10" FRPT](#)