

## Série encastrée 6", sous-plaque, 50% côté gauche, (3) ouvertures Extron® AAP, (2) ouvertures Hubbell Keystone

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [S1R6SPL](#)

Traversées coupe-feu, encastrées série 6", sous-plaque, 50%  
côté gauche, (3) ouvertures Extron® AAP, (2) ouvertures  
Hubbell Keystone.



### Caractéristiques

- Construction en acier
- Peinture poudre blanche
- Comprend le matériel de montage nécessaire

### Général

Type d'accessoire	Sous-plaque
Application - A utiliser sur	Béton
Numéro de catalogue	S1R6SPL
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture blanche
Type d'article	Composants encastrés de 6" à traversée coupe-feu
Matériau	Acier
Matériau - Matériel de montage	Matériel de montage inclus
Type de montage	Montage à vis
Nombre de prises	(3) Ouverture Extron® AAP, (2) Ouvertures Hubbell Keystone
Taille	Produit de taille standard
Style	Sous-plaques
Type	Plaques secondaires encastrées de 6" à passage direct
CUP	783585443096

### Chef d'orchestre

Entrée par câble À travers la couverture

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s) Listé cULus

### Documentation

[BIM - Electrical\\_Equipment-Poke\\_Through-Hubbell\\_Wiring-System\\_One-S1R6](#)  
[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessin technique - S1R6SPL AutoCAD Drawing](#)  
[Dessin technique - 6 INCH RECESSED FRPT AutoCAD Drawing](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_S1R6SP\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_S1R6PT\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - Hubbell SystemOne 4, 6 and 8 Inch Recessed Fire-Rated Poke-Throughs](#)  
[Littérature - Hubbell SystemOne Recessed Fire-Rated Poke-Throughs](#)  
[Manuels d'installation - WIRING\\_PD2464\\_INSTALLINST](#)  
[Page du catalogue - WDK P-19 Catalog Page](#)  
[Spécifications - S1R6SPL](#)  
[Spécifications - Wiring S1R6SPL Specification Sheet](#)

