



Série encastrée 6", sous-plaque, 40% côté droit, (2) prises encastrées 20A, 1 circuit, fils de sortie 18

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [S1R6SPZ](#)

Traversées coupe-feu, série 6" encastrée, sous-plaque, 40% côté droit, (2) prises précâblées 20A, 1 circuit, fils de sortie de 18".



Caractéristiques

- Construction en acier
- peinture en poudre blanche
- comprend le matériel de montage nécessaire.

Générale

Application	Série traversée coupe-feu de 6 pouces
Application - pour utilisation sur	Concrete
Construction	Fabriqué
Couleur	Blanc
Indicateur EU RoHs	Contacter le fabricant
Matériau	Fabriqué
Matériel - quincaillerie de montage	Matériel de montage inclus
Taille	Produit de taille standard
Type	Sous-plaques de 6" encastrées et à passage direct
Type de montage	Vis de fixation
Type d'accessoire	Sousplaque
Type d'article	Composants traversée coupe-feu encastrés de 6 pouces

Documentation

[BIM - Electrical_Equipment-Poke_Through-Hubbell_Wiring-System_One-S1R6](#)
[Engineering Drawing - 6 INCH RECESSED FRPT AutoCAD Drawing](#)
[Engineering Drawing - S1R6SPZ AutoCAD Drawing](#)
[Installation Manuals - WIRING_PD2464_INSTALLINST](#)
[Literature - Hubbell SystemOne Recessed Fire-Rated Poke-Throughs: 4, 6, 8 and 10 inch](#)
[Literature - Hubbell SystemOne 4, 6 and 8 Inch Recessed Fire-Rated Poke-Throughs](#)
[Literature - Installation Efficient Product Solutions](#)
[Literature - Hubbell SystemOne Recessed Fire-Rated Poke-Throughs](#)
[Sales Drawings - WDK_S1R6SPZ_DRAWING_PDF](#)
[Sales Drawings - WDK_S1R6PT_DRAWING_PDF](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)

Produits reliés

[S1R6PTFITCHI](#) - Série encastrée 6", raccord au sol uniquement, pas de sous-plaque, pas de boîtier de raccordement
[S1R6PTFIT](#) - Série encastrée 6", raccord de sol traversant avec (1) boîte de jonction Hubbell S1FRPT seulement, sans sous-plaque
[S1R6SPEXT](#) - Série encastrée 6", sous-plaque, trousse d'extension 1,5



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.
WDK_CA-S1R6SPZ-SPEC-FR | REV 12/2023