

Bride plate 2 gang avec fil de mise à la terre avec fil de mise à la terre, rectangulaire, 6.00" X 8.14", aluminium brossé

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [SA3084W](#)


Boîte pour plancher de béton affleurant, 2 groupes à bride plate avec fil de mise à la terre avec fil de mise à la terre, rectangulaire, 6.00" X 8.14", aluminium brossé.

Caractéristiques

- Flat Flush Rectangular Floorbox Carpet Flange
- 2-Gang
- Aluminum Finish
- Bride pour tapis de boîte de sol rectangulaire affleurante plate
- 2-Groupes
- Finition aluminium
- Bride pour boîte de sol rectangulaire affleurante plate

Général

|                                |                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Application - A utiliser sur   | Moquette ; Carrelage ; Béton ; Bois                                                                                                   |
| Numéro de catalogue            | SA3084W                                                                                                                               |
| Couleur                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aluminium</li><li>• Aluminium</li></ul>                                                       |
| La construction                | Usiné                                                                                                                                 |
| Indicateur RoHS de l'UE        | Non                                                                                                                                   |
| Type de finition               | Aluminium                                                                                                                             |
| Type d'article                 | Bride de sol rectangulaire                                                                                                            |
| Matériau - Matériel de montage | Montage par vis                                                                                                                       |
| Méthode de montage             | Montage à vis                                                                                                                         |
| Série                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rectangulaire affleurant - Série PFB</li><li>• Rectangulaire affleurant - Série B24</li></ul> |
| Taille                         | 1-Gang ; 2-Gang ; 3-Gang                                                                                                              |
| Type                           |                                                                                                                                       |
| Type d'utilisation             | Moquette, Carrelage                                                                                                                   |
| CUP                            | 783585854052                                                                                                                          |



Dimensions

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Dimensions            | 8.13 in x 6 in x 2 in |
| Taille de l'affichage | 2-Gang                |
| Hauteur               | 2 en                  |
| Longueur              | 8.13 in               |
| Largeur               | 6 dans                |

Certifications et conformité

|                          |                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Norme(s) industrielle(s) | <ul style="list-style-type: none"><li>• UL/CSA</li><li>• UL514</li></ul> |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

Logistique

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Quantité de cartons  | 10  |
| Quantité de palettes | 550 |

Documentation

- [Brochures - Floorbox Selection Guide](#)
- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessins de vente - WDK\\_SA3084W\\_DRAWING\\_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - Rectangular Cast Iron Floor Boxes](#)
- [Littérature - Rectangular Stamped Steel Floor Boxes](#)
- [Manuels d'installation - PD1848](#)
- [Page du catalogue - WDK O-28 Catalog Page](#)
- [Page du catalogue - WDK O-32 Catalog Page](#)
- [Page du catalogue - WDK O-30 Catalog Page](#)
- [Page du catalogue - WDK O-27 Catalog Page](#)
- [Spécifications - SA3084W](#)
- [Spécifications - SA3084W](#)
- [Spécifications - Wiring SA3084W Specification Sheet](#)