


Couvercle 1 gang, rectangulaire,
StyleLine Decotator, aluminium

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [SA3826](#)

Boîtes de sol pour béton affleurant, couvercle 1 groupe,
rectangulaire, StyleLine Decorator, aluminium.



Caractéristiques

- Couvercle de boîte de sol rectangulaire affleurant
- Simple groupe
- Finition aluminium brossé, quincaillerie de montage incluse

Général

Application - A utiliser sur	Moquette ; Carrelage ; Béton ; Bois
Numéro de catalogue	SA3826
Couleur	• Aluminium • Aluminium
La construction	Usiné
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de finition	Aluminium
Type d'article	Couvercle rectangulaire
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Méthode de montage	Montage à vis
Nombre de prises	Style Line
Série	• Rectangulaire affleurant - Série PFB • Rectangulaire affleurant - Série B24 • Rectangulaire affleurant - Série B24
Taille	1-Gang ; 2-Gang ; 3-Gang
Type	
CUP	783585351322

Dimensions

Dimensions	2,993 in x 4,15 in x 0,17 in
Taille de l'affichage	1-Gang
Hauteur	0,17 pouce
Longueur	2.993 in
Largeur	4.15 in

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	• UL/CSA • UL514
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	6400

Documentation

[Brochures - Floorbox Selection Guide](#)
[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - WDK_SA3826_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Rectangular Cast Iron Floor Boxes](#)
[Littérature - Rectangular Stamped Steel Floor Boxes](#)
[Manuels d'installation - PD1775](#)
[Page du catalogue - WDK O-28 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK O-32 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK T-16 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK O-30 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK O-27 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK O-33 Catalog Page](#)
[Spécifications - SA3826](#)
[Spécifications - Wiring SA3826 Specification Sheet](#)
[Spécifications - SA3826](#)