

Couvercle 1 gang, rectangulaire,
volet double, aluminium

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [SA3825](#)


Boîte pour sol en béton affleurant, couvercle 1 groupe,
rectangulaire, clapet double, aluminium.

Caractéristiques

- Couvercle de boîte de sol rectangulaire affleurant
- Un seul groupe
- Finition aluminium brossé, quincaillerie de montage incluse

Général

Application - A utiliser sur	Moquette ; Carrelage ; Béton ; Bois
Numéro de catalogue	SA3825
Couleur	• Aluminium • Aluminium
La construction	Usiné
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de finition	Aluminium
Type d'article	Couvercle rectangulaire
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Méthode de montage	Montage à vis
Nombre de prises	Volet double
Série	• Rectangulaire affleurant - Série PFB • Rectangulaire affleurant - Série B24 • Rectangulaire affleurant - Série B24
Taille	1-Gang ; 2-Gang ; 3-Gang
Type	
CUP	783585133409



Dimensions

Dimensions	2,993 in x 4,15 in x 0,14 in
Taille de l'affichage	1-Gang
Hauteur	0.14 in
Longueur	2.993 in
Largeur	4.15 in

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	• UL/CSA • UL514
--------------------------	--

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	6400

Documentation

- [Brochures - Floorbox Selection Guide](#)
- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessins de vente - WDK_SA3825_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - Rectangular Cast Iron Floor Boxes](#)
- [Littérature - Rectangular Stamped Steel Floor Boxes](#)
- [Manuels d'installation - PD1775](#)
- [Page du catalogue - WDK O-28 Catalog Page](#)
- [Page du catalogue - WDK O-32 Catalog Page](#)
- [Page du catalogue - WDK T-16 Catalog Page](#)
- [Page du catalogue - WDK O-30 Catalog Page](#)
- [Page du catalogue - WDK O-27 Catalog Page](#)
- [Page du catalogue - WDK O-33 Catalog Page](#)
- [Spécifications - Wiring SA3825 Specification Sheet](#)
- [Spécifications - SA3825](#)
- [Spécifications - SA3825](#)