

Kellems Wire Management,
Connecteurs de cordons, droit mâle,
2.19-2.31", 2 1/2", aluminium

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [SHC1080](#)

Kellems Wire Management, Connecteurs de cordon, droit mâle,
2.19-2.31", 2 1/2", aluminium.

Caractéristiques

- Connecteur de cordon en aluminium moulé, conception monobloc avec filetage usiné
- Contre-écrous vendus séparément
- Connecteur de cordon en fonte d'aluminium, conception monobloc avec filetage usiné
- Contre-écrous vendus séparément

Performance

- Environnement - Emplacements dangereux - Utilisé dans des emplacements dangereux de Classe I Div. 2, Classe II Div. 1 & 2, Classe III Div. 1 & 2 conformément au NEC
- Environnement - Températures de fonctionnement - -30°F à +240°F (-34°C à +115°C)

Général

Numéro de catalogue	SHC1080
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	
Type d'article	Connecteurs de cordon
Matériau	Aluminium, fonte
Matériau - Matériel de montage	Contre-écrou ou ouverture taraudée
Série	Standard Duty
Température nominale	Minimum -30 Deg F à 240 Deg F (-34 Deg C à 115 Deg C)
Type	
CUP	783585200804



Dimensions

Taille de l'affichage	2 1/2" NPT
Taille du moyeu	2-1/2"

Chef d'orchestre

Gamme de conducteurs	2.19-2.31 in (55.6- 58.7 mm)
Nombre de conducteurs	Célibataire

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL
Nema Rating	NEMA Type 4, 4X, 12 et 13

Logistique

Quantité de cartons	5
---------------------	---

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - SHC1080 AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_SHC1080_DRAWINGS_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
[Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD1856_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK W-70 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK W-71 Catalog Page](#)
[Spécifications - SHC1080](#)
[Spécifications - Wiring SHC1080 Specification Sheet](#)
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)