


Seccionadora By Pass CF-B 15kV a 38kV

Seccionador Cuchilla By Pass CF-B 15kV hasta 38kV

By Pass Overhead switches CF-B 15kV to 38kV



DESCRIÇÃO

A chave seccionadora By-Pass modelo “CF-B” é indicada para instalação em locais onde é necessário a manutenção e a inspeção periódica em religadores e reguladores de tensão, sem interromper o fornecimento de energia.

Em conformidade com as normas ABNT, ANSI e IEC, com testes em laboratórios oficiais

DESCRIPCION

El seccionador cuchilla By-Pass modelo “CF-B” es utilizado en redes de distribución para mantenimiento e inspección de reconectores y reguladores sin interrupción del suministro de energia.

Manufacturado y probado en distintos laboratorios en Brasil y en el exterior de acuerdo a las normas ABNT / ANSI / IEC

DESCRIPTION

The single phase By-Pass switch model “CF-B” is designed to energize or de-energize reclosers and regulators in distribution systems without interruption of energy supply.

Manufactured and tested in accordance to ABNT / ANSI / IEC standards

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

- Base em aço galvanizado.
- Isoladores tipo suporte.
- Lâminas em cobre eletrolítico.
- Contato do tipo auto - limpante, de alta pressão com molas de aço inóx.
- Trava de segurança contra abertura accidental.
- Terminais em cobre estanhada com furação padrão NEMA.

Notas:

- Contato superior (cobre eletrolítico).
- Limitador de abertura (90º ou 165º).
- Contato inferior (Bronze estanhado).
- Furação padrão NEMA.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

- Base de acero galvanizada en caliente.
- Aisladores soporte de porcelana.
- Cuchilla de cobre de alta conductividad.
- Contacto de auto limpieza y de alta presión con resortes de acero inoxidable.
- Traba contra apertura accidental.
- Barras terminales de cobre con agujeros NEMA

Notas:

- Contacto superior (cobre).
- Limitador de abertura (90º ó 165º).
- Contacto inferior (Bronce estañado).
- Agujeros NEMA.

DESIGN FEATURES

- Hot dip galvanized steel base.
- Porcelain support insulators.
- High conductivity copper blade.
- Self wiping, high pressure contacts with stainless steel spring.
- Protective latch against unwanted opening.
- Copper terminals with NEMA standard hole


Notes:



- Upper contact (Tin plated copper).
- Open limit (90º or 165º).
- Lower contact (Tin plated bronze)
- With NEMA standard hole.

Característica Construtiva

Caracteristica Constructiva

Features





CF-B		CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES CARACTERISTICA Y DIMENSIONES DIMENSION AND CHARACTERISTICS									
Código Codigo Part Number	Corrente Nominal Corriente Nominal Current rated	Tensão Máxima Voltaje Maxima Maximum Voltage	NBI BIL	Distancia de Escoramento Línea de Fuga Creepage Distance	Tensão Suportável a Seco e Sob Chuva (kV 1min) Tension de ensayo en seco y bajo lluvia Dry and wet withstand voltage		Corrente de Curto Circuito Corriente de corto Short circuit (kA)		Dimensões Dimensiones Dimension		
	A	KV	kV	(mm)	A terra Puesto a tierra Terminal to Ground	Entre contatos Between contacts Entre contactos	1s	Crista Cresta Peak	A	B	C
CF-B1540063095	400/630	15	95	265	34	38	25	65	550	305	305
CF-B15400630110	400/630	15	110	350	34	38	25	65	550	305	305
CF-B27400630125	400/630	27	125	400	36	40	25	65	600	380	380
CF-B38400630150	400/630	38	150	550	60	66	25	65	650	450	450
CF-B38400630170	400/630	38	170	700	70	77	25	65	650	450	450
CF-B38400630200	400/630	38	200	700	70	77	25	65	650	450	450



OPCIONAIS

- Isoladores polimérico.
- Suporte reto para cruzeta.
- Conectores de linha.

OPICIONES

- Aisladores polimerico.
- Soporte plano para cruceta.
- Conectores de línea.

OPTIONS

- Polymer insulator.
- Back-strap (Standard).
- Line connectors.