


Seccionadora de Distribuição CF-D 15kV a 38kV

Seccionador Cuchilla CF-D 15kV hasta 38kV

Overhead Switches CF-D 15kV to 38kV



DESCRIÇÃO

A chave seccionadora modelo “CF-D” é utilizada em redes de distribuição de energia para manobra do sistema. Uso ao tempo é provida de gancho para utilização de ferramenta em carga. Fabricada em conformidade com as normas ABNT, ANSI e IEC com testes realizados em laboratórios oficiais.

DESCRIPCION

El seccionador unipolar modelo “CF-D” es utilizado en redes de distribución de energia para maniobra del sistema. Esta diseñada para servicio exterior y es suministrado con cuernos para herramienta portátil de apertura en carga. Manufacturado y probado en distintos laboratorios en Brasil y en el exterior de acuerdo a las normas ABNT / ANSI / IEC.

DESCRIPTION

The single phase disconnect switch model “CF-D” is designed for switching lines overhead distribution systems. Provided of hooks for portable loadbreak tools. Manufactured and tested in accordance to ABNT / ANSI / IEC standards.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

- Base em aço galvanizado.
- Isoladores tipo suporte porcelana e polimérico.
- Lâminas em cobre eletrolítico.
- Contato do tipo auto - limpante, de alta pressão com molas de aço inóx.
- Trava de segurança contra abertura accidental.
- Terminais em liga de cobre estanhada com furação padrão NEMA.

Notas:

- 1 - Contato superior (cobre eletrolítico).
- 2 - Limitador de abertura (90º ou 165º).
- 3 - Contato inferior (Bronze estanhado).
- 4 - Furação padrão NEMA.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

- Base de acero galvanizado en caliente.
- Aisladores soporte de porcelana y polimerico.
- Cuchilla de cobre de alta conductividad.
- Contacto de auto limpieza y de alta presión con resortes de acero inoxidable.
- Traba contra apertura accidental.
- Barras terminales de bronce con agujeros NEMA.

Notas:

- 1 - Contacto superior (cobre).
- 2 - Limitador de apertura (90º ó 165º).
- 3 - Contacto inferior (Bronce estañado).
- 4 - Agujeros NEMA.

DESIGN FEATURES

- Hot dip galvanized steel base.
- Porcelain and polymer support insulators.
- High conductivity copper blade.
- Self wiping, high pressure contacts with stainless steel spring.
- Protective latch against unwanted opening.
- Bronze alloy terminals with NEMA standard hole.


Notes:


- 1 - Upper contact (Tin plated copper).
- 2 - Open limit (90º or 165º).
- 3 - Lower contact (Tin plated bronze)
- 4 - With NEMA standard hole.

Característica Construtiva

Característica Construtiva

Features





CF-D	CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES CARACTERISTICA Y DIMENSIONES DIMENSION AND CHARACTERISTICS									
Código Codigo Part Number	Corrente Nominal Corriente Nominal Current rated	Tensão Máxima Voltaje Máxima Maximum Voltage	NBI BIL	Distância de Escoamento Linhas de Fuga - Creepage Distance	Tensão Suportável a Seco e Sob Chuva (kV 1min) Tension de ensayo en seco y bajo lluvia Dry and wet withstand voltage		Corrente de Curto Circuito Corriente de corto Short circuit (kA)	Distância de Escoamento Linhas de Fuga - Creepage Distance	Dimensões Dimensiones Dimension	
	A	KV	kV	(mm)	A terra Puesto a tierra Terminal to Ground	Entre contatos Between contacts Entre contactos	1s	Crista Cresta Peak	A	B
CF-D1540095SAH	400	15	95	265	36	40	16	42	450	260
CF-D1563095SAH	630	15	95	265	36	40	25	65	550	260
CF-D15400110SAH	400	15	110	350	36	40	16	42	450	260
CF-D15630110SAH	630	15	110	350	36	40	25	65	550	260
CF-D27400125SAH	400	27	125	400	50	55	16	42	550	340
CF-D27630125SAH	630	27	125	400	50	55	25	65	550	340
CF-D38400150SAH	400	38	150	550	60	66	16	42	550	340
CF-D38630150SAH	630	38	150	550	60	66	25	65	550	340
CF-D38400170SAH	400	38	170	700	80	88	16	42	550	340
CF-D38630170SAH	630	38	170	700	80	88	25	65	550	340
CF-D38630200SAH	630	38	200	700	80	88	25	65	550	340