




Protecta X (Luminária Linear de Emergência em LED) INMETRO

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Importante: Leia cuidadosamente estas instruções antes de instalar ou fazer a manutenção neste equipamento. É necessário sempre obedecer às boas práticas elétricas; estas informações devem ser usadas apenas como orientação.

Fig. 1






Fig. 2

Especificações

Tipo de proteção	Acionador Ex db (antideflagrante e com segurança aumentada), Invólucro Ex eb (segurança aumentada), Motor de LED Ex mb (encapsulamento), Invólucro Ex tb (poeira)
Normas de proteção	ABNT NBR IEC 60079-0, ABNT NBR IEC 60079-1, ABNT NBR IEC 60079-7, ABNT NBR IEC 60079-18, ABNT NBR IEC 60079-28, ABNT NBR IEC 60079-31.
Classificação de área	Áreas de Zona 1 e Zona 2 conforme a ABNT NBR IEC 60079-10-1 Áreas de Zona 21 e Zona 22 conforme a ABNT NBR IEC 60079-10-2
Instalação	ABNT NBR IEC 60079-14
Certificação	IEx 19.0279X
Codificação do equipamento	Ex db eb mb op is IIC T5 Gb -25°C ≤ Ta ≤ 60°C Ex op is tb IIIC T85°C Db IP66/67
Grau de proteção	IP66/67
Segurança fotobiológica de lâmpadas e sistemas de lâmpadas	Produto em LED do grupo de risco 2 conforme a norma IEC 62471. Evite olhar para LEDs expostos em operação, principalmente com instrumentos ópticos. Podem ocorrer lesões oculares.
CAUIDADO! NÃO ABRA EM PRESENÇA DE ATMOSFERA EXPLOSIVA	

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA UM USO SEGURO

As versões de emergência alimentadas por bateria,

As juntas antideflagrantes do conector das baterias em bastão e dos módulos acionadores não devem ser reparadas.

Antes e depois de remover o grupo da bateria em bastão ou o plugue de bloqueio da sua entrada, assegure-se de que a poeira ou os detritos não podem penetrar na entrada.

Quando o grupo da bateria em bastão for removido do Protecta X, deve ser imediatamente inserido um grupo substituto ou um plugue de bloqueio devidamente aprovado no seu lugar para manter a classificação IP do invólucro.

Sob certas circunstâncias extremas, as partes não metálicas incorporadas no invólucro deste equipamento podem gerar um nível de carga eletrostática capaz de ignição. Portanto, o equipamento não deve ser instalado em locais onde as condições externas sejam propícias ao acúmulo de carga eletrostática em tais superfícies (por exemplo, geração de vapor, poeira transportada pelo vento etc.). Além disso, o equipamento só deve ser limpo com um pano úmido.

A presença de determinados produtos químicos na atmosfera explosiva pode causar uma reação química com materiais não metálicos, como o difusor em policarbonato e as vedações em silicone/EPDM, o que pode exercer um efeito prejudicial para os seus desempenhos. A compatibilidade química depende fortemente da concentração, temperatura, umidade e outras condições ambientais. Caberá ao usuário final avaliar a compatibilidade de contato direto ou gasoso nas suas dependências antes da instalação do produto. Em caso de dúvida, entre em contato com o departamento de vendas da Chalmit.

1.0 Introdução – Protecta X

A Luminária Protecta X opera com tensão da rede.

Este folheto de instalação cobre toda a gama de modelos da Luminária Protecta X. Essas luminárias são utilizadas principalmente em ambientes adversos e são fabricadas com materiais não corrosivos. Consulte o catálogo atual para obter informações sobre as referências do produto. As luminárias estão disponíveis com saídas de 02L e 05L lúmens.

2.0 Alimentação elétrica**Tabela 1 VARIAÇÕES DOS MODELOS**

Faixa de tensão CA ==> 110-277V				
Faixa de tensão CC ==> 127-250 V				
Faixa de frequência Hz ==> 50-60 Hz				
Produto	Ambiente	Tensão	Watts	Amperagem
PRXB/02L/LE/EM	Ta25°C	230 V	19	0,086
PRXB/05L/LE/EM	Ta25°C	230 V	38	0,181

O limite de segurança para a temperatura superficial (classificação T) é +/-10% sobre a tensão nominal. A variação nominal máxima das tensões nominais definidas acima é de +/- 6%. Para obter todos os dados técnicos do produto, entre em contato com o departamento técnico da Chalmit.

Fator de potência @ 230 V > 0,90
Sobretensão

A potência é constante em toda a faixa de tensão.
400 V CA por 1 min e EN 61000-4-5 > 4 kV



Ligação em série

A corrente nominal em série é de 16 A. O padrão são os terminais de 4 mm² (como opção, pode ser utilizada nos terminais uma fiação de 6 mm² em conformidade com a certificação da luminária).

Classificações de fusíveis e mini-disjuntores

Recomenda-se que, para a seleção do mini-disjuntor, o usuário consulte o fabricante da peça, visto que esta unidade contém um reator eletrônico. O reator eletrônico possui os seguintes valores nominais de corrente de partida:

05L 46,5 A por 2,12 µs a 230 V @ Ta25°C.

02L 41,9 A por 1,9 µs a 230 V @ Ta25°C.

3.0 Armazenamento

As luminárias devem ser armazenadas em ambiente seco e fresco evitando-se a entrada de umidade e condensação. A faixa de temperatura de armazenamento está entre -40°C e +80°C.

As baterias armazenadas devem ser carregadas/descarregadas/carregadas a cada 6 meses, conforme as instruções abaixo. Seções 4.1.3 a 4.1.5

Sempre desconecte o plugue e a tomada da bateria para o armazenamento.

Todas as instruções específicas relativas a luminárias de emergência devem ser cumpridas.

(Aviso: as baterias não submetidas ao ciclo e armazenadas por um ano podem não ser recuperáveis)

4.0 Instalação e segurança

4.1 Geral

Estas instruções devem ser lidas com atenção e na íntegra antes de se tentar instalar a luminária. Para obter detalhes sobre operações de manutenção, abertura etc., veja a seção 5.0

Guarde cópias destas instruções para consultas futuras em um local seguro. É responsabilidade do instalador garantir que a aparelhagem selecionada seja adequada para os fins desejados e que a instalação, a operação e a manutenção do aparelho estejam em conformidade com os regulamentos, as normas ou os códigos de práticas aplicáveis. A instalação deve ser feita de acordo com a norma ABNT NBR IEC 60079-14 ou com o código local de prática para áreas de risco, o que for apropriado.

Todas as instruções específicas de instalação devem ser consultadas. No Reino Unido, devem ser atendidas as exigências da *Lei da Segurança e Saúde no Trabalho* e os trabalhos com eletricidade associados a este produto devem estar de acordo com os *Regulamentos para as Operações Manuais* e os *Regulamentos sobre Eletricidade no Trabalho de 1989*. Deve-se obedecer às instruções para o descarte. As luminárias devem ser consideradas como Classe 1 de acordo com a norma ABNT NBR IEC 60598 e aterradas corretamente. Antes da instalação, os detalhes de certificação da etiqueta de classificação devem ser verificados com relação às exigências de uso. As informações deste folheto estão corretas na data da publicação. A empresa se reserva o direito de fazer alterações nas especificações conforme for necessário sem aviso prévio.

4.1.1 Uso em atmosferas com poeiras inflamáveis

Se o equipamento for utilizado em atmosferas com poeiras inflamáveis, é necessário consultar as normas de seleção e instalação para que o equipamento seja utilizado corretamente. Isso se aplica em particular à redução da temperatura superficial especificada para o uso, quando puder haver nuvens de poeira presentes. Não se deve permitir o acúmulo de camadas de poeira na superfície de encaixe, e é necessária uma boa limpeza para uma operação segura. As camadas de poeira podem formar nuvens inflamáveis e entrar em combustão a temperaturas mais baixas. Consulte as normas ABNT NBR IEC 60079-10-2 e ABNT NBR IEC 60079-14 para obter mais detalhes sobre a seleção e a instalação.

4.1.2 Misturas híbridas – Gás e poeira.

Se estiverem presentes misturas híbridas definidas na norma EN1127 como atmosfera potencialmente explosiva, é necessário levar em consideração a possibilidade de se verificar se a temperatura máxima da superfície da luminária está abaixo da temperatura de ignição dessa mistura híbrida.

Operação de emergência

4.1.3 Duração da emergência

Por padrão, a luminária é fornecida para uma emergência de 90 minutos de duração; o Autoteste de Emergência também é definido como padrão. Opções para 180 minutos e sem Autoteste estão disponíveis sob encomenda.

A faixa de emissão de luz é de 13 a 25%, dependendo da duração e do pacote de lúmen.

São adequados para um ambiente de +60°C.



4.1.4 Descrição geral de operação

A luminária entrará no modo de emergência sem interrupções a pelo menos 60% da tensão de alimentação nominal e permanecerá no modo de alimentação de rede até 85% da tensão de alimentação nominal.

A função de carregamento é monitorada continuamente, e é feita uma verificação de sobrecarga e ausência de carga. Após uma descarga completa da bateria, a unidade comutará para um modo de corrente de baixa descarga até que a energia seja restaurada.

4.1.5 Comissionamento da emergência

O inversor de emergência é configurado em fábrica para detectar quando uma bateria nova é inserida na luminária e a rede elétrica é disponibilizada. O comissionamento pelo inversor terá início da seguinte forma:

Energize a rede por uma hora ou mais. Desligue a rede elétrica e ponha a instalação em funcionamento até que se apague. Reenergize a rede elétrica por 24 horas. Desligue a rede elétrica; os LEDs se acenderão.

A duração deve ser de 90 ou 180 minutos no mínimo, dependendo das especificações.

Se a tensão da rede elétrica for isolada por um período superior a 3 meses, energize novamente a rede elétrica por 24 horas para carregar as baterias por completo. Consulte a seção 3.0 para obter instruções sobre o armazenamento da bateria.

Autoteste automático

O teste manual de duração de emergência só pode ser feito desenergizando-se manualmente a luminária e cronometrando-se a descarga. O LED deve estar aceso em verde fixo, indicando que o carregamento foi concluído antes de se iniciar este teste. O LED indicará se a duração da bateria de emergência for baixa demais.

O reator eletrônico monitora continuamente todas as funções de carregamento.

A unidade realizará uma descarga completa da bateria a cada 102 dias e verificará a duração mínima de emergência conforme indicado acima. O início da primeira descarga completa da bateria ocorre em um momento aleatório entre 0 e 102 dias após a aplicação da tensão da rede. O teste será repetido em intervalos fixos de 102 dias. Se o autoteste detectar uma falha, ela é indicada pelo LED de acordo com a tabela abaixo.

Após uma descarga completa da bateria, a unidade comutará para um modo de descarga baixa da bateria, que mantém a memória e a função de monitoramento. O controle contém recursos específicos que evitam o surgimento de qualquer condição insegura, caso o microprocessador apresente mau funcionamento.

Indicações do LED

Tabela 1 Indicação da função de monitoramento

VERDE	VERMELHO	MODO	OBSERVAÇÕES
Contínuo - Fixo		Carga completa / Durante o autoteste	
Verde intermitente		Carregando	
	Vermelho intermitente	Falha detectada na bateria	
	Contínuo - Fixo	Falha no autoteste	
	Contínuo - Fixo	Falha na bateria ou bateria não conectada	
Nenhum	Nenhum	Rede desligada, bateria descarregada ou defeito total da unidade	Luminária desligada
Nenhum	Nenhum	Unidade em Modo de emergência	Luminária com emissão reduzida de luz (LEDs acesos)



4.2 Ferramentas

Chaves de soquete de 6 mm de largura plana (para os plugues de obturação) / Chaves de soquete de 12 mm de largura plana (para os plugues de emergência)

Chave de fenda chata de 4 mm (para a conexão dos terminais)

Chave de fenda Pozi (para o acesso à tampa frontal)

Chaves adequadas para a instalação dos prensa-cabos

Alicates, faca, cortadores/desencapadores de fios

4.3 Montagem

As luminárias devem ser instaladas em locais onde há fácil acesso para a manutenção e de acordo com as informações de design de iluminação. Consulte a observação em 4.1.1 com relação à carga eletrostática.

A suspensão padrão é feita com dois furos cegos M8 x 12 mm de profundidade na parte superior do corpo. O torque recomendado para os parafusos de fixação é de 10-15 Nm. Vários adaptadores, braçadeiras e suportes de suspensão estão disponíveis para encomenda.

4.4 Alimentação elétrica

Espera-se uma variação máxima de tensão de +6%/-6% com relação à tensão nominal. O limite de segurança para a T nominal é de +10%.

4.5 Fonte de luz

A luminária é equipada com LEDs que podem durar 120 mil horas, dependendo da temperatura ambiente. Portanto, dependendo da funcionalidade da instalação, a substituição dos LEDs será desnecessária ou rara.

4.6 Cabeamento e prensa-cabos

4.6.1 Prensa-cabos

Prensa-cabos e plugues de vedação devem ter certificação “Geração E”. Quando instalado, o conjunto de cabos e prensa-cabos deve manter uma classificação mínima IP66/67.

Estão disponíveis quatro entradas. Três entradas dispõem de prensa-cabos adequados e aprovados, e a quarta entrada, de um plugue de passagem. O padrão são as entradas M20 x 1,5. Podem ser solicitados outros tamanhos.

O prensa-cabo deve suportar um impacto de 7 Nm, quando o risco de danos mecânicos for alto, ou de 4 Nm, quando o risco de danos mecânicos for baixo.

Os plugues de vedação devem ter uma classificação similar e devem ser retirados com o uso de uma ferramenta. Se o cabo não estiver fixado de modo confiável no exterior do aparelho, o prensa-cabo deve prendê-lo para resistir a uma tração em Newtons 20 vezes maior do que o diâmetro externo do cabo em milímetros para cabos não blindados, e 80 vezes maior do que o diâmetro externo do cabo para cabos blindados. Se forem utilizados prensa-cabos em latão em ambientes corrosivos, eles devem ser folheados em níquel ou cádmio. São fornecidas três entradas rosqueadas para cabos, duas delas com plugue e vedação adequados para o uso permanente no lado Não EM. O lado para troca para EM dispõe de um plugue adaptador. O padrão são as entradas com passo M20 x 1,5, mas outros tamanhos com passo de até M25 x 1,5 estão disponíveis sob encomenda.

4.6.2 Cabo

As condições de temperatura no ponto de entrada do cabo de alimentação permitem o uso de cabos de 70°C (PVC comum).

4.6.3 Conexão do cabo

As conexões do cabo são feitas removendo-se a tampa de acesso frontal principal (Fig. 1). Os parafusos são retidos e devem ser lubrificados conforme for necessário. Os condutores devem ser desencapados para que possam ter contato completo com os terminais, mas o condutor desencapado não deve avançar mais do que 1 mm além do terminal. Parafusos de terminais não utilizados devem ser apertados. O núcleo deve ser identificado pela polaridade e conectado de acordo com as marcações do terminal. Antes de recolocar a tampa, verifique mais uma vez se as conexões estão corretas. O torque do parafuso da tampa de acesso frontal é de 3,5 Nm.

4.7 Testes e conexões elétricas

Se qualquer trabalho tiver que ser feito em qualquer luminária conectada ao sistema elétrico, a luminária deve ser isolada do sistema. A tampa de acesso frontal (Fig.1) é retirada por baixo. Para acessar os terminais elétricos, solte os 8 parafusos de fixação. A gama de luminárias dispõe de terminais do tipo “cage clamp” com ou sem parafuso.



Os blocos terminais elétricos têm marcação Lc Ls N Earth

A quantidade máxima de isolamento permitida além do pescoço do terminal é de 1 mm. O método normal para se testar o isolamento consiste em conectar o Neutro e a Fase e testar entre este ponto e o de Terra para evitar o risco de danos ao reator eletrônico.

Contudo, se isso não for possível, as luminárias podem ser testadas com um testador de isolamento em conformidade com as normas IEC 364 ou BS 7671 com corrente de saída máxima de 1 mA e tensão de saída de 500 V CC (unidades danificadas por testes de isolamento realizados incorretamente podem ser detectadas). Antes de completar a fiação, certifique-se de que todas as conexões estão corretamente inseridas antes de remontar a luminária.

5.0 Inspeção, manutenção e assistência

Para a manutenção segura na bandeja do reator, é necessário isolar a rede elétrica.

Cada organização pode ter seus próprios procedimentos de inspeção e manutenção. Veja a seguir algumas diretrizes baseadas na norma *ABNT NBR IEC 60079-17* e na nossa experiência. As operações de manutenção e detecção de falhas devem ser realizadas por pessoal capacitado com autorização apropriada de trabalho e com a aparelhagem isolada. A frequência de manutenção dependerá da experiência e das condições de operação.

A luminária não deve ser aberta na presença de atmosfera explosiva.

- 1 Verifique se algum LED está falhando.
- 2 Os LEDs são montados em placas. Se 3 ou mais LEDs de uma única placa não estiverem funcionando, a emissão de luz terá sido reduzida a um nível que pode exigir que a placa de LEDs seja substituída. Consulte **6.2 Substituição de LEDs**.
- 3 Verifique se os parafusos da tampa de acesso frontal estão bem apertados.
- 4 Verifique se o prensa-cabo está bem apertado e, se necessário, reaperte-o.
- 5 Verifique todos os aterramentos externos.
- 6 Examine o difusor de LED contra sinais de danos ou de falhas na vedação, rachaduras ou descoloração.
- 7 Verifique se todos os parafusos das tampas das extremidades estão bem apertados, com um torque de 4 Nm. Para os parafusos da tampa frontal, o torque é de 3,5 Nm
- 8 Verifique se há sinais de corrosão entre o Motor de Iluminação dos LEDs e o invólucro principal. Como pode haver pouca evidência na parte externa, essa avaliação é uma questão de julgamento com base na experiência adquirida. As vedações danificadas ou sem elasticidade devem ser substituídas (fornecidas pela Chalmit).

A tampa deve ser recolocada com todos os parafusos completamente apertados. Todos os parafusos substitutivos devem ser idênticos aos originais. Todos são de aço inoxidável 18/8 com um Grau ISO262 mínimo de A4-70.

- 9 A tampa de acesso frontal deve ser aberta periodicamente para verificar se houve entrada de umidade e sujeira. Verifique se as conexões dos cabos estão firmes. Verifique se há rachaduras ou falta de elasticidade na vedação e, se necessário, substitua-a (também pode ser útil substituir a vedação a cada intervalo de 3 anos) (fornecida pela Chalmit).
- 10 Se tiverem sido realizadas operações de pintura ao redor da luminária, assegure-se de que a tinta não tenha entrado ou se depositado no difusor de LED. Se tiver, limpe com cuidado.
- 11 Verifique se os suportes estão firmes.
- 12 Limpe o difusor de LED.
- 13 Se houver suspeita de que a luminária sofreu danos mecânicos, deve ser feita uma inspeção rigorosa na oficina.

Importante: *se forem necessárias peças de reposição, a substituição deve ser feita com peças do fabricante. Não deve ser feita nenhuma modificação sem o conhecimento e a aprovação do fabricante.*

6.1 Detecção de falha elétrica e substituição

A detecção de falhas deve ser feita por um eletricitista capacitado com a luminária isolada, e, se realizada com a luminária instalada, com autorização para o trabalho. A detecção de falhas é realizada através da substituição por peças sabidamente em boas condições.

6.2 Substituição de LEDs

A necessidade e a frequência de substituição dos LEDs dependem da funcionalidade do equipamento. O funcionamento contínuo em temperatura ambiente alta afetará a frequência de substituição dos LEDs. Se for necessário substituir os LEDs, eles estão montados em placas que podem ser substituídas individualmente (placas com LEDs fornecidas pela Chalmit).

Para remover o conjunto de LEDs:



A necessidade e a frequência de substituição dos LEDs dependem da funcionalidade do equipamento. O funcionamento contínuo em temperatura ambiente alta afetará a frequência de substituição dos LEDs. Se for necessário substituir os LEDs, eles estão montados em placas que podem ser substituídas individualmente (placas com LEDs fornecidas pela Chalmit).

Para remover o conjunto de LEDs:

1. Remova a tampa frontal e desconecte os fios positivo e negativo do LED e do LED de EM.
2. Remova a tampa da ponta do fio localizada na placa da extremidade para permitir a liberdade de movimentação de todos os fios dos LEDs.
3. Solte os 4 parafusos que prendem o módulo de LED às placas da extremidade.
4. Solte os 4 parafusos de uma das placas da extremidade até deslocar (não é necessário remover completamente)
5. Remova o módulo de LED velho deslizando primeiro o lado vazio (oposto à extremidade com o fio)
6. Deslize os fios novos do módulo de LED novo através da entrada da placa da extremidade com vedação IP.
7. Desloque o módulo para a posição correta, com a extremidade com fio primeiro.
8. Fixe os 2 parafusos nas duas extremidades do módulo de LED.
9. Aperte os 4 parafusos da placa da extremidade para deslocar.
10. Parafuse os fios do módulo de LED novo nos blocos terminais correspondentes

Recoloque a tampa frontal e aperte completamente todos os parafusos.

6.3 Verificação separada da bateria

Se a bateria precisar ser verificada separadamente, ela deverá estar totalmente descarregada antes do carregamento. Carregue-a usando um carregador de corrente contínua a 200/400 mA por 30/15 horas por um mínimo de 3,3 Ah. A medição da descarga não é fácil, pois a corrente é proporcional à tensão para cargas de resistência e, assim, deve ser calculada a sua média. Descarregue a bateria de 1 a 2 A e multiplique a corrente pelo tempo. Não descarregue a menos de 1 volt por célula, que tem 5 V. A capacidade deve ser de 75% do normal ou mais.



7.0 Descarte de materiais

A unidade é composta principalmente por materiais não combustíveis. O mecanismo de controle contém componentes eletrônicos e resina sintética. Se incinerados, todos podem liberar vapores nocivos. É preciso ter cuidado para tornar esses vapores inofensivos e evitar a inalação. Todas as regulamentações locais com relação ao descarte deve ser seguidas. O descarte deve sempre atender às exigências da [Diretiva REEE \[2012/19/UE\]](#) e, por esse motivo, não deve ser tratado como resíduo comercial.



Em conformidade com a diretiva sobre os Resíduos de Equipamentos Eletrônicos e Elétricos 2012/19/UE, o aparelho não pode ser classificado como resíduo comercial e, dessa forma, deve ser descartado ou reciclado de modo a reduzir o impacto ambiental.

A Chalmit Lighting é líder no fornecimento de produtos para a iluminação de áreas perigosas

	CHALMIT LIGHTING PO Box 5575 Glasgow, G52 9AP Scotland	
Telefone: +44 (0) 141 882 5555 Fax: +44 (0) 141 883 3704 Email: info@chalmit.com Site: www.chalmit.com	Nº de registro: 669157 Sede social: Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6AF UK	

Para suporte técnico, entre em contato com:

Obs.: A Chalmit Lighting se reserva o direito de alterar as características de nossos produtos; todos os dados são apenas para orientação.