

INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS

CIRCUIT GUARD® Plug

Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI)

GENERAL INFORMATION

1. **NOTICE:** For installation by a qualified electrician in accordance with national and local electrical codes and the following instructions.
- CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK. Disconnect power before installing.**
2. Check that the device's type and rating are suitable for the application.
- NOTICE:** Use only the following round cord type and sizes:
- 16/3 - 10/3 of type SJ(-A), 0.325 - 0.635" (8.3 - 16.1 mm) diameter
 - 14/3-10/3 of type SJT(-A), 0.360 - 0.635" (8.5 - 16.1 mm) diameter
 - 18/3 - 12/3 of type S(-A) or ST(-A), 0.360 - 0.655" (8.5 - 16.6 mm) diameter.
- Select conductor size from National Electrical Code® Table 400-5 or Canadian Electrical Code Table 12. For outdoor applications, select outdoor flexible cord designated as Type -W, or -OW.

English

INSTALLATION INSTRUCTIONS (FIELD-WIRE DEVICES ONLY)

Install Circuit Guard® Plug to load equipment as follows:

- Remove insulation from cable and conductors (see Fig. 1)
- DO NOT TIN CONDUCTORS**
- Remove lower cover of plug by unscrewing the two (2) screws and the end cap.
- Break off the correct size bushing and Gotcha-rings (included in the box; sizing info located on each part). Slide end cap, Gotcha-ring, and bushing onto cable (see Fig. 2)
- Loosen terminal screws. Insert conductors fully into proper terminals (see Table 1). Insert each conductor between clamping plate and terminal. Torque terminal screws to 9-12 lb·in (1-1.4 N·m). **DO NOT CLAMP CONDUCTOR DIRECTLY UNDER SCREW. TAKE CAUTION THAT THERE ARE NO STRAY WIRE STRANDS.**
- Reinstall the cover. Torque screws to 5 lb·in (0.56 N·m). Slide end cap, bushing, and Gotcha-ring to the hole in the device and screw on the end cap. **HAND TIGHTEN END CAP COMPLETELY. NO MORE THAN 1 THREAD SHOULD BE VISIBLE.**





Table 1	
TERMINAL	CONDUCTOR
Green Hex Screw	Equipment grounding conductor (bare, green, green/yellow)
Nickel/White Screw	Grounded circuit conductor, NEUTRAL (white, gray)
Brass/Black Screw	Ungrounded circuit conductor, LINE (NOT white, NOT green)

OPERATION AND TEST INSTRUCTIONS

- Plug device into 120VAC grounded circuit. "STATUS" light should be RED.
- Press "RESET" button; "STATUS" light should turn GREEN.
- Press "TEST" button; "STATUS" light should turn RED.
- Press "RESET" button; "STATUS" light should turn GREEN.
- Do not use this device if it fails the above tests.** This device does not protect against electric shock due to contact with both circuit conductors and due to a fault in any wiring supplying this device.
- For GFCI Plugs provided with cordset (GFPST1C), connect the desired load equipment to the outlet of the device and operate the equipment normally.

DIRECTIVES DE MONTAGE ET MODE D'EMPLOI

Fiche CIRCUIT GUARD^{MD}

Interrupteur de défaut à la terre (IDALT)

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. **AVIS** - Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux et selon les directives suivantes.
- ATTENTION - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Débrancher le circuit avant de procéder au montage.**
2. S'assurer que le type et les caractéristiques nominales de ce dispositif conviennent à l'application.
- AVIS** - Utiliser un cordon rond :
- 16/3 - 10/3 de type SJ(-A) de 8,3 à 16,1 mm de diamètre.
 - 14/3-10/3 de type SJT(-A) de 8,5 à 16,1 mm de diamètre.
 - 18/3 - 12/3 de type S(-A) ou ST(-A) de 8,5 à 16,6 mm de diamètre.
- Choisir le calibre de conducteur dans la table 12 du Code canadien de l'électricité. Pour les applications à l'extérieur, choisir un cordon pour l'extérieur, flexible de type -W ou -OW

Français

DIRECTIVES DE MONTAGE (DISPOSITIFS CÂBLÉS SUR PLACE SEULEMENT)

Raccorder tout cordon au Circuit Guard^{MD} comme suit :

- Retirer l'isolant du câble et des conducteurs (consulter la Fig. 1).
- NE PAS ÉTAMER LES CONDUCTEURS.**
- Retirer le couvercle inférieur en desserrant l'embout et les deux (2) vis.
- Détacher le manchon approprié et le Gotcha-ring (inclus dans la boîte; dimensions sur chaque pièce). Glisser l'embout, le Gotcha-ring et le manchon sur le câble (consulter la Fig. 2).
- Desserrer les vis de borne. Insérer les conducteurs à fond dans les bornes appropriées (consulter le Tableau 1). Insérer chaque conducteur entre la plaque de serrage et la borne. Serrer les vis de borne à un couple de 1-1,4 N·m (9-12 lb·po).
- NE PAS INSÉRER LE CONDUCTEUR DIRECTEMENT SOUS LA VIS DE BORNE. S'ASSURER QUE TOUTS LES BRINS SONT BIEN INSÉRÉS.**
- Remettre le couvercle en place. Serrer les vis à un couple de 0,56 N·m (5 lb·po). Glisser le manchon et le Gotcha-ring dans l'ouverture d'entrée du cordon du dispositif puis serrer l'embout. **SERRER COMPLÈTEMENT L'EMBOUT À LA MAIN. PAS PLUS DE 1 FIL DOIT ÊTRE VISIBLE**




Tableau 1	
BORNE	CONDUCTEUR
Vis verte à tête hexagonale	Conducteur de MALT de l'appareil (nu, vert ou vert et jaune)
Vis blanche	Conducteur d'alimentation mis à la terre, conducteur neutre (blanc ou gris)
Vis en laiton ou noire	Conducteur d'alimentation non mis à la terre, conducteur vivant (NI blanc, NI vert)

MODE D'EMPLOI ET TESTS

- Brancher le dispositif dans un circuit mis à la terre de 120 V CA. Le voyant «STATUS» doit être ROUGE.
- Appuyer sur le bouton «RESET», le voyant «STATUS» doit passer au VERT.
- Appuyer sur le bouton «TEST», le voyant «STATUS» doit passer au ROUGE.
- Appuyer sur le bouton «RESET», le voyant «STATUS» doit passer au VERT.
- Ne pas utiliser ce dispositif s'il ne passe pas les tests ci-dessus.** Ce dispositif n'offre pas de protection contre les chocs électriques causés par le contact simultané avec les deux conducteurs d'alimentation ou par un défaut dans le câblage qui alimente ce dispositif.
- Connecter les appareils désirés à la sortie de ce dispositif et les employer normalement.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Clavija CIRCUIT GUARD^{MR}

Interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI)

INFORMACIÓN GENERAL

1. **AVISO** - Para ser instalado por un electricista calificado, de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales, y siguiendo estas instrucciones.
- CUIDADO - RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO. Desconectar la corriente antes de la instalación.**
2. Asegurarse de que el tipo y las características nominales del dispositivo sean apropiados para la aplicación.
- AVISO** - Utilizar cable redondo:
- 16/3 - 10/3 de tipo SJ(-A) de 8,3 a 16,1 mm de diámetro.
 - 14/3 - 10/3 de tipo SJT(-A) de 8,5 a 16,1 mm de diámetro.
 - 18/3 - 12/3 de tipo S(-A) o ST(-A) de 8,5 a 16,6 mm de diámetro.
- Elegir calibres de conductores de la tabla 400-5 de la Norma oficial mexicana NOM-001- SEMP. Para aplicaciones exteriores, elegir cable flexible de tipo -W o -OW.

Español

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (SÓLO DISPOSITIVOS DE CABLEADO EN CAMPO)

Se debe conectar un cable a la clavija Circuit Guard^{MR} de la siguiente manera:

- Retire el aislamiento de los cables y conductores (ver la Fig. 1)
- NO ESTÁNE LOS CONDUCTORES**
- Retire la cubierta inferior desenroscando la tapa del extremo y los dos (2) tornillos.
- Corte el buje al tamaño correcto y el anillo Gotcha (incluido en la caja; información de tamaño situado en cada parte). Deslice la tapa del extremo, el anillo Gotcha, y luego el buje en el cable (ver Fig. 2)
- Aloje los tornillos terminales. Inserte los conductores completamente en los terminales adecuados (consulte la Tabla 1). Inserte cada conductor entre la placa de sujeción y la terminal. Apriete los tornillos terminales con un par de 1-1,4 N·m (9-12 lb·in).
- NO SUJETE EL CONDUCTOR DIRECTAMENTE DEBAJO DEL TORNILLO. TENGA CUIDADO DE QUE NO HAY HEBRAS DE ALAMBRE SUeltas.**
- Vuelva a instalar la cubierta. Apriete los tornillos con un par de 0,56 N·m (5 lb·in). Deslice el buje y el anillo Gotcha al orificio de entrada del cable en el dispositivo y apriete la tapa del extremo. **APRIETE A MANO LA TAPA FINAL POR COMPLETO. NO DEBE SER VISIBLE MÁS DE 1 HILO.**

FIG. 1




FIG. 2




Tabla 1	
BORNE	CONDUCTOR
Tornillo verde de cabeza hex	Conductor de puesta a tierra del equipo, (desnudo, verde o verde y amarillo)
Tornillo blanco	Conductor de alimentación puesto a tierra, conductor neutro (blanco o gris)
Tornillo negro o de latón	Conductor de alimentación no puesto a tierra, vivo (NI blanco, NI verde)

FUNCIONAMIENTO Y PRUEBA

- Enchufar el dispositivo en un circuito de 120 V CA con puesta a tierra. La luz «STATUS» debe ser ROJA.
- Pulsar el botón «RESET», la luz «STATUS» debe pasar a VERDE.
- Pulsar el botón «TEST», la luz «STATUS» debe pasar a ROJO.
- Pulsar el botón «RESET», la luz «STATUS» debe pasar a VERDE.
- No utilizar este dispositivo si no satisface las pruebas indicadas.** Este dispositivo no protege contra choques eléctricos debidos al contacto con ambos conductores del circuito o a una falla en cualquier cableado que lo alimente de energía.
- Conectar el equipo deseado a la salida del dispositivo y hacer funcionar el equipo normalmente

ADVERTENCIA

- Si el GFCI no se activa cuando se presiona el botón «TEST» (la luz «STATUS» no se vuelve ROJA) o no se restablece cuando se presiona el botón «RESET» (la luz «STATUS» no se vuelve VERDE), el dispositivo no está funcionando y debe reemplazarse inmediatamente.
- Si en algún momento la luz «STATUS» es ROJO INTERMITENTE, el dispositivo ha alcanzado su condición de fin-de-vida-util y necesita ser reemplazado inmediatamente
- Si el GFCI satisface debidamente las pruebas cuando no tiene ningún dispositivo enchufado pero se dispara cada vez que se enchufa un dispositivo, éste tiene una falla de escape a tierra y debe ser reparado o reemplazado. **NO UTILIZAR EL DISPOSITIVO SI SE PRESENTA ESA SITUACIÓN – PUEDE EXISTIR UN VERDADERO RIESGO DE CHOQUE.**

WARNING

1. If the GFCI fails to trip when the "TEST" button is pressed ("STATUS" light does not turn RED) or does not reset when the "RESET" button is pressed ("STATUS" light does not turn GREEN), the device is inoperative and should be replaced immediately.
2. If at any point the "STATUS" light is FLASHING RED, the device has reached its end-of-life condition and needs to be replaced immediately.
3. If the GFCI tests properly without any appliance plugged into it but trips each time the appliance is plugged in, then the appliance has a ground fault and needs to be repaired or replaced. **DO NOT USE THE APPLIANCE IF THIS CONDITION OCCURS; A REAL SHOCK HAZARD MAY EXIST**

CAUTION

1. Do not connect any electrical cord longer than 250 feet (75 m) to the Hubbell Circuit Guard® Plug output to avoid the possibility of nuisance tripping.
2. **Do NOT use an extension cord to connect this interrupter to a power receptacle.**
3. This device is to be used on normal electrical distribution systems 120V, 60Hz ONLY.
4. Ground fault circuit interrupters, whether Hubbell Circuit Guard® Plug or any other, do not protect against electrical shock resulting from contact with both line and neutral wires of the electrical circuit.
5. DO NOT USE in a wet environment if any seals are damaged.
6. DO NOT IMMERSE.
7. Test before each use to ensure correct operation.
8. The Hubbell Circuit Guard® Plug is designed as a protective device; do not use as an off/on switch.

IMPORTANT NOTE

Hubbell's Circuit Guard® Plug will provide protection against ground faults when used with a grounding receptacle. It is always desirable to use a 3-wire grounded receptacle because a ground provides additional protection against electrical shock hazard.

The Hubbell Circuit Guard® Plug does not sense ground faults in the input conductors; therefore, it is recommended that if an extension cord is used, it should be connected between the Hubbell Circuit Guard® Plug's output and the tool or appliance to be powered. Your Hubbell Circuit Guard® Plug is now ready to test and use.

GENERAL

The Hubbell Circuit Guard® Plug provides personnel ground fault protection. Conventional overcurrent protection devices such as fuses and circuit breakers cannot protect people from electrical shock due to low level ground fault current. Fuses and circuit breakers are designed to disconnect the power when current levels (amperes) flowing in the circuit exceed the rating of the fuse or circuit breaker. However, currents as low as a few milliamperes can be harmful to normal healthy human beings. One ampere equals 1000 milliamperes.

Many electric shocks occur where the path of current flow is from the hot wire through the metal housing of a defective tool or appliance, through the body of a human being to ground. Because of the resistance of the human body to electrical current flow, the current will be quite low relative to that required to cause conventional over-current devices to function. However, it may be high enough to cause a painful or possibly lethal electric shock to a human being.

The Hubbell Circuit Guard® Plug is designed to remove power from equipment loads when these loads have a potential lethal current flow to ground in excess of six milliamperes. Normal loads will draw current from the Line Conductor (black wire) and return it to the power source through the Neutral Conductor (white wire). Faulty loads can return some of the current to the power source through a ground path such as a water pipe, gas pipe, wet floor, third conductor (green wire), or worst of all, through a person who is in contact with an extrinsic ground.

The Hubbell Circuit Guard® Plug portable and weather resistant construction allows it to be used in outdoor or indoor locations, where ground fault protection is desired. When energized by actuation of the "RESET" button, it will conveniently supply power to any power tool or appliance whose power requirement does not exceed 15 amperes at 120 volts RMS, 60 Hertz or 1800 watts.

NOTICE - A GFCI limits the duration but not the magnitude of ground fault current and, therefore, does not prevent electric shock. It limits the duration of the shock to a period considered safe for healthy people.

English

AVERTISSEMENT

1. Si le IDALT ne se déclenche pas lorsque le bouton «TEST» est enfoncé (le voyant «STATUS» doit ne pas passer au ROUGE) ou ne se réarme pas lorsque le bouton «RESET» est enfoncé (le voyant «STATUS» doit ne pas passer au VERT), le dispositif est défectueux et doit être remplacé immédiatement.
2. Si, à tout moment, le voyant «STATUS» doit CLIGNOTE en ROUGE, le dispositif a atteint la fin de sa vie utile et doit être remplacé immédiatement.
3. Si le dispositif IDALT fonctionne adéquatement sans appareil branché sur lui mais qu'il déclenche chaque fois qu'un appareil y est raccordé, cela signifie que l'appareil branché a un défaut à la terre et devrait être réparé ou remplacé. **DANS CE CAS, NE PAS UTILISER L'APPAREIL CAR IL PEUT CAUSER DES CHocs ÉLECTRIQUES.**

ATTENTION

1. Ne pas raccorder de cordon de plus de 75 m à cet appareil IDALT Circuit Guard^{MD} de Hubbell afin d'éviter tout risque de déclenchement intempestif.
2. **NE PAS UTILISER de cordon prolongateur pour brancher ce dispositif dans une prise de courant.**
3. Ce dispositif doit être employé SEULEMENT dans un système de distribution d'électricité normale de 120 V, 60 Hz.
4. Les interrupteurs de défaut à la terre, qu'il s'agisse d'un IDALT Circuit Guard^{MD} de Hubbell ou d'une autre marque, ne protègent pas contre les chocs électriques causés par le contact simultané avec le conducteur vivant et le conducteur neutre d'un circuit électrique.
5. NE PAS UTILISER dans un endroit mouillé si les joints d'étanchéité sont endommagés.
6. NE PAS IMMERGER.
7. Tester avant chaque utilisation pour s'assurer que le dispositif fonctionne correctement.
8. Le dispositif IDALT Circuit Guard^{MD} de Hubbell a été conçu en tant que dispositif de protection, ne pas l'utiliser comme commutateur marche/arrêt.

REMARQUE IMPORTANTE

La fiche IDALT Circuit Guard^{MD} de Hubbell protège contre les défauts à la terre lorsqu'elle est raccordée à une prise avec mise à la terre. Il est préférable d'utiliser une prise à 3 fils mise à la terre pour bénéficier d'une protection accrue contre les risques de choc électrique.

La fiche IDALT Circuit Guard^{MD} de Hubbell ne détecte pas les défauts à la terre qui pourraient se produire en amont; dès lors, en cas d'utilisation d'un cordon prolongateur, il est recommandé de placer ce dernier entre la sortie de la fiche et l'outil ou l'appareil à alimenter. La fiche IDALT Circuit Guard^{MD} de Hubbell est maintenant prêt à être vérifié et utilisé.

GÉNÉRALITÉS

La fiche IDALT Circuit Guard^{MD} de Hubbell protège les personnes contre les défauts à la terre. Les dispositifs conventionnels de protection contre la surintensité tels que les fusibles et les disjoncteurs ne peuvent protéger les gens contre les chocs électriques causés par des défauts à la terre de faible intensité. Les fusibles et les disjoncteurs sont conçus pour déconnecter l'alimentation lorsque l'intensité du courant (ampères) circulant dans le circuit dépasse la capacité nominale du fusible ou du disjoncteur. Toutefois, les courants de quelques milliampères peuvent être dommageables pour les personnes. Un ampère égale 1000 milliamperes.

Les chocs électriques se produisent souvent lorsque le courant circule entre le fil vivant, l'enveloppe métallique d'un outil ou d'un appareil défectueux, le corps de celui qui tient cet appareil et la terre. Étant donné la résistance électrique du corps humain, l'intensité du courant sera relativement faible en comparaison de celle nécessaire au déclenchement des dispositifs conventionnels de protection contre la surintensité. Mais, l'intensité peut être suffisante pour causer chez les humains des chocs électriques douloureux ou même fatals.

La fiche IDALT Circuit Guard^{MD} de Hubbell ne détecte pas les défauts à la terre qui pourraient se produire en amont; dès lors, en cas d'utilisation d'un cordon prolongateur, il est recommandé de placer ce dernier entre la sortie de la fiche et l'outil ou l'appareil à alimenter. La fiche IDALT Circuit Guard^{MD} de Hubbell est maintenant prêt à être vérifié et utilisé. Est conçu pour interrompre l'alimentation de la charge quand celle-ci admet un courant de fuite à la terre potentiellement mortel excédant six milliamperes. Les charges normales s'alimentent en courant à partir du conducteur d'alimentation (fil noir) et le renvoient à la source d'énergie par le conducteur neutre (fil blanc). Les charges défectueuses renvoient une partie du courant à la source d'alimentation en passant par la masse comme par exemple, les tuyaux d'eau, les tuyaux de gaz, le plancher humide, le troisième conducteur (fil vert) ou, pire encore, en passant par la personne qui est en contact avec la terre. Étant donné que l'interrupteur de défaut à la terre Circuit Guard^{MD} de Hubbell est portatif et résiste aux intempéries, il peut être utilisé aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur là où la protection contre les défauts à la terre est requise. Lorsqu'il est mis sous tension par l'activation du bouton «RESET», il alimente tout appareil dont la demande de charge ne dépasse pas 15 A à 120 volts de tension efficace, 60 Hz ou 1800 watts.

AVIS - L'interrupteur de défaut à la terre limite la durée mais non l'amplitude du courant de défaut à la terre. Il ne prévient pas les chocs électriques mais il en limite la durée à des périodes considérées comme sécuritaires pour les personnes en bonne santé.

Français

CUIDADO

1. No conectar ningún cable eléctrico de más de 75 m de largo a la salida del GFCI Circuit Guard^{MR} para evitar la posibilidad de que se dispare inadvertidamente.
2. **NO utilizar un cable de extensión para enchufar este dispositivo en un tomacorriente.**
3. Este dispositivo debe usarse ÚNICAMENTE con sistemas normales de distribución eléctrica de 120 V, 60 Hz.
4. Los interruptores de escape a tierra, tanto el GFCI Circuit Guard^{MR} de Hubbell como cualquier otro, no protegen contra los choques eléctricos debidos al contacto simultáneo con los cables vivo y neutro del circuito eléctrico.
5. NO UTILIZARLO en un ambiente mojado si las juntas herméticas están dañadas.
6. NO SUMERGIRLO.
7. Probarlo antes de cada utilización para asegurarse de que funciona correctamente.
8. El GFCI Circuit Guard^{MR} de Hubbell está concebido como dispositivo de protección; no utilizarlo como interruptor para apagar y encender el paso de corriente.

AVISO IMPORTANTE

Las clavijas GFCI Circuit Guard^{MR} de Hubbell protegen contra las pérdidas a tierra cuando se usan con un tomacorriente de 3 hilos. Siempre es conveniente, cuando sea posible, utilizar un tomacorriente con conexión a tierra de 3 hilos, porque la masa ofrece más protección contra el riesgo de choque eléctrico.

El GFCI Circuit Guard^{MR} de Hubbell no detecta las pérdidas a tierra en los conductores de alimentación; por lo tanto, se recomienda que, en caso de usarse un cable de extensión, se conecte entre la salida del GFCI Circuit Guard^{MR} de Hubbell y el instrumento o artefacto que haya que alimentar. Su GFCI Circuit Guard^{MR} de Hubbell ya estará pronto para ensayarlo y usarlo.

CONSIDERACIONES GENERALES

El GFCI Circuit Guard^{MR} de Hubbell ofrece protección de escape a tierra para el personal. Los dispositivos comunes de protección contra sobrecorriente, tales como los fusibles y los disyuntores, no pueden proteger a las personas de los choques eléctricos debidos a la corriente de escape a tierra de bajo nivel. Los fusibles y disyuntores están concebidos para desconectar la energía cuando los niveles de corriente (amperes) que entran al circuito exceden de las características nominales del fusible o del disyuntor. Sin embargo, corrientes de unos pocos miliamperes pueden ser nocivas para los seres humanos normalmente sanos. Un ampere equivale a 1000 miliamperes.

Muchos choques eléctricos se producen cuando la corriente transita del cable vivo a través de la cubierta metálica de una herramienta o artefacto defectuoso y a través del cuerpo humano y llega a tierra. Debido a la resistencia del cuerpo humano al flujo de energía eléctrica, la corriente será relativamente baja comparada con la necesaria para hacer funcionar los dispositivos convencionales de protección contra sobrecorriente. Pero puede ser suficientemente elevada como para provocar un choque eléctrico doloroso y quizás mortal a un ser humano.

El GFCI Circuit Guard^{MR} de Hubbell está diseñado para cortar la energía en los equipos cuando estos tienen un flujo de corriente a tierra potencialmente mortal superior a seis miliamperes. Las cargas normales extraerán corriente del conductor vivo (hilo negro) y la devolverán a la fuente de energía a través del conductor neutro (hilo blanco). Los equipos defectuosos pueden devolver parte de la corriente a la fuente de energía a través de un trayecto de tierra, como una cañería de agua o de gas, un piso mojado, un tercer conductor (hilo verde) o, lo cual es peor, a través de una persona que esté en contacto con la tierra.

La construcción portátil y resistente a la intemperie del GFCI Circuit Guard^{MR} de Hubbell permite utilizarlo al aire libre o en interiores, donde se busca una protección contra escape a tierra. Cuando se le suministre energía pulsando el botón «RESET», alimentará debidamente todo instrumento o artefacto con requisitos de carga que no excedan 15 A a 120 V efectivos, 60 Hz o 1800 watts.

NOTA - Un GFCI limita la duración, pero no la magnitud, de una corriente de escape a tierra y, por lo tanto, no evita el choque eléctrico. Limita la duración del choque a un período considerado seguro para una persona sana.

Hubbell Products México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un año a partir de su compra. Hubbell reparará o reemplazará el artículo a su criterio juicio en un plazo no mayor de 90 días.

Esta garantía no cubre desgastes por uso normal y no será válida en los siguientes casos

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador responsable.

El vendedor no otorga otras garantías y excluye expresamente daños incidentales o consecuencias inherentes a su uso.

Para hacer efectiva la garantía bastara la presentación del producto, acompañado de la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió o bien la factura, recibo o comprobante.

Modelo: _____ Marca: _____ Fecha de compra: _____

Importado por HUBBELL PRODUCTS MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.
Calle 5 Sur # 104, Parque industrial Toluca 2000, Toluca Edo de México. C.P. 50200
Tel.:(722) 980 0600

Español