

PDU haute puissance PowerGain™


PowerGain est la première solution d'alimentation unifiée et complète de l'industrie, conçue spécifiquement pour les centres de données, les salles de télécommunications et les sites éloignés, avec une puissance allant jusqu'à 200 A et 115 kW par PDU. Nos unités de distribution d'alimentation en baie (PDU), de base et intelligentes, sont fabriquées sur commande et offrent la capacité requise pour les projets de grande envergure, avec des délais de livraison accélérés.

Caractéristiques et avantages de PowerGain

- Conçu pour répondre aux exigences de l'IA et du calcul haute puissance
- Solution entièrement connectée, unifiée et de bout en bout, du RPP jusqu'au serveur
- Réduction de l'encombrement des connexions et des câbles, sans câblage rigide requis
- Acheminement rapide et facile dans l'armoire grâce à des connecteurs flexibles de petit format
- Rigoureusement testée par des tiers et faisant partie des produits Hubbell reconnus pour chaque aspect des déploiements de centres de données

Caractéristiques et avantages des PDU haute puissance

- Unités haute puissance jusqu'à 200 A / 415 V triphasé
- Nouveaux connecteurs de petit format qui passent facilement à travers les ouvertures de baie
- Versions de base, surveillé et prêt pour commutation
- Verrouillage des câbles codé par couleur de phase pour éviter les débranchements accidentels
- Assemblage de connexion unipolaire offrant un maximum d'options de raccordement électrique
- Conception innovante de câble d'alimentation à 5 conducteurs améliorant l'acheminement du câble PDU, offerte en longueurs de 6 ou 10 pieds
- Les PDU intelligents comprennent un navigateur Web intégré et un écran LCD permettant de surveiller et de générer des rapports sur la température et l'humidité à l'aide de capteurs environnementaux
- Fabrication sur commande aux É.-U. avec automatisation en usine et brasage robotisé
- PDU à profil bas offert en noir, rouge, bleu, ou blanc



Types de distribution d'alimentation

- De base – Alimentation fiable et continue
- Surveillé – Visibilité en temps réel des informations essentielles sur l'alimentation
- Prêt pour la commutation – Visibilité en temps réel des informations critiques de chaque prise individuelle et possibilité de mise sous/hors tension à distance à l'aide des cordons de commutation Hubbell

Tous les produits sont certifiés TUV à UL62328-1, CSA C22.2, à l'addenda NOM pour le Mexique, conformes à la FCC Partie 15 Classe A et conformes à la norme RoHS.

Information pour la commande

PDU haute puissance PowerGain

Prêt pour la commutation	Surveillé*	De base	Configuration de prise	Fiche d'entrée
78 po vertical, 100 A, 208/240 V, triphasé, prises avec verrouillage de phase, cordon de 6 pieds, carbone				
HBL9003S-06FC	HBL9003V-06FC	HBL9003B-06FC	6 C13 & 18 C19	Fiche plate PowerGain
HBL9003S-06WC	HBL9003V-06WC	HBL9003B-06WC	6 C13 & 18 C19	IEC 60309(IP67)
78 po vertical, 100 A, 240/415 V, triphasé, prises avec verrouillage de phase, cordon de 6 pieds, carbone				
HBL9102S-06FC	HBL9102V-06FC	HBL9102VB-06FC	6 C13 & 15 C19	Fiche plate PowerGain
HBL9102S-06WC	HBL9102V-06WC	HBL910B-06WC	6 C13 & 15 C19	IEC 60309(IP67)
HBL9102S-06SC	HBL9102V-06SC	HBL910B-06SC	6 C13 & 15 C19	Assemblage unipolaire PowerGain
HBL9203S-06FC	HBL9203M-06FC	HBL9203B-06FC	6 C13 & 24 C19	Fiche plate PowerGain
HBL9203S-06WC	HBL9203M-06WC	HBL9203B-06WC	6 C13 & 24 C19	Assemblage unipolaire PowerGain
78 po vertical, 125 A, 240/415 V, triphasé, prises avec verrouillage de phase, cordon de 6 pieds, carbone				
HBL9102S-06FC	HBL9102V-06FC	HBL9102VB-06FC	6 C13 & 15 C19	Fiche plate PowerGain
HBL9102S-06WC	HBL9102V-06WC	HBL910VB-06WC	6 C13 & 15 C19	IEC 60309(IP67)
HBL9102S-06SC	HBL9102V-06SC	HBL910VB-06SC	6 C13 & 15 C19	Assemblage unipolaire PowerGain
88 po vertical, 125 A, 240/415 V, triphasé, prises avec verrouillage de phase, cordon de 6 pieds, carbone				
HBL9162S-06FC	HBL9162V-06FC	HBL9162B-06FC	6 C13 & 18 C19	Fi/Be Clate PowerGain
HBL9162S-06WC	HBL9162V-06WC	HBL9162B-06WC	6 C13 & 18 C19	IEC 60309 (IP67)
HBL9162-06SC	HBL9162V-06SC	HBL9162B-06SC	6 C13 & 18 C19	Assemblage uniColaie PowerGain
88 po vertical, 175 A, 240/415 V, triphasé, prises avec verrouillage de phase, cordon de 6 pieds, carbone				
HBL9403S-06FC	HBL9403M-06FC	HBL9403B-06FC	6 C13 & 36 C19	Fi/Be Clate PowerGain
HBL9403S-06SC	HBL9403M-06SC	HBL9403B-06SC	6 C13 & 36 C19	Assemblage uniColaie PowerGain
88 po vertical, 200 A, 240/415 V, triphasé, prises avec verrouillage de phase, cordon de 6 pieds, carbone				
HBL9508S-06SC	HBL9508V-06SC	HBL9508B-06SC	42 C19	Assemblage uniColaie PowerGain

Remarques :

Remplacer « 06 » par « 10 » pour un cordon de 10 pieds.

V désigne une entrée surveillée et prête pour la commutation.

Également offert en rouge, bleu et blanc. Pour ces couleurs, remplacer le C dans le numéro de pièce par R, B ou W, respectivement.

Option câblée offerte — veuillez communiquer avec votre représentant commercial HPW local.

PDU IEC 60 A

Prêt pour la commutation	Surveillé*	De base	Configuration de prise	Fiche d'entrée
72 po vertical, 60 A, 208/240 V, triphasé, cordon de 6 pieds, carbone				
HBL8607S-06WC	HBL8607M-06WC	HBL8607B-06WC	36 C13 & 6 C19	IEC 60309(IP67)
HBL8608S-06WC	HBL8608M-06WC	HBL8608B-06WC	24 C13 & 12 C19	IEC 60309(IP67)
HBL8609S-06WC	HBL8609M-06WC	HBL8609B-06WC	18 C13 & 18 C19	IEC 60309(IP67)
72 po vertical, 60 A, 208/240 V, triphasé, prises avec verrouillage de phase, cordon de 6 pieds, carbone				
HBL8804S-06WC	HBL8804V-06WC	HBL8804B-06WC	27 C19	IEC 60309(IP67)
HBL8903S-06WC	HBL8903V-06WC	HBL8903B-06WC	6 C13 & 18 C19	IEC 60309(IP67)

Remarques :

Remplacer « 06 » par « 10 » pour un cordon de 10 pieds.

Également offert en rouge, bleu et blanc. Pour ces couleurs, remplacer le C dans le numéro de pièce par R, B ou W, respectivement.

Option câblée offerte — veuillez communiquer avec votre représentant commercial HPW local.