



Transformateur Buck-Boost - Triphasé, 220/230/240 - 208V, 15kVA

Par Acme Electric

No de catalogue [A3015K0310B](#)

Transformateur Buck-Boost - triphasé, 220/230/240 - 208V,
15kVA.



*Image représentative

Caractéristiques

- Terminaisons en cuivre pour un fonctionnement sans problème
- Solution à moindre coût
- Augmentation du nombre de kVA de 5 à 10 fois

Général

Numéro de catalogue	A3015K0310B
La construction	Encapsulé
Augmentation maximale de la température	115 degrés Celsius
Type de montage	Mur
Tension primaire	220/230/240
Catégorie de produits	Transformateur Buck-Boost
Tension secondaire	208 V
Classe d'isolation UL	180°C
CUP	047503092392
Matériau d'enroulement	AL
kVA	15

Dimensions

Dimensions	7.37 in x 19.25 in x 15.21 in
Hauteur	15,21 pouces
Longueur	7,37 pouces
Poids	152 lb
Largeur	19.25 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	60 Hz
Tension primaire	240 V

Certifications et conformité

Norme CSA	C22.2 n° 47
Nema Rating	NEMA 3R
Norme UL	UL 506

Logistique

Quantité de cartons	1
Quantité de palettes	8

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Brochures - 3 Phase Buck Boost Transformers](#)
[Brochures - Buck-Boost Transformers](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - A3015K0310B](#)
[Vidéo - Product Information Video Series - 3 Phase Buck Boost](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
ACME_CA-A3015K0310B-SPEC-FR | REV 7/2024