

Transformateur d'isolement d'entraînement - triphasé, 575Δ - 460Y/266V, 220kVA

Par Acme Electric

No de catalogue [DTHB02204S](#)

Transformateur d'isolement de l'entraînement - triphasé, 575Δ -
460Y/266V, 220kVA.



*Image représentative

Caractéristiques

- Terminaisons en cuivre pour un fonctionnement sans problème
- Noyau enroulé et enroulement en bande pour de faibles pertes
- Bouclier électrostatique pour une meilleure protection
- Prises à pleine capacité sur toutes les unités
- Protection contre les intempéries en option - WSA4

Général

Les robinets de l'ANFC	2
Robinet BNFC	2
Numéro de catalogue	DTHB02204S
La construction	Ventilé
Bouclier électrostatique	Blindé
Augmentation maximale de la température	150 degrés Celsius
Type de montage	Plancher
Tension primaire	575Δ
Catégorie de produits	Transformateur d'isolation du variateur
Tension secondaire	460Y/266 V
Tarauts % Pas	2.5%
Classe d'isolation UL	220°C
CUP	047503090725
Matériau d'enroulement	AL
kVA	220

Dimensions

Dimensions	29.88 in x 32.9 in x 41.52 in
Hauteur	41,52 pouces
Longueur	29,88 et
Poids	1120 lb
Largeur	32,9 pouces

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	60 Hz
Tension primaire	575D V

Certifications et conformité

Norme CSA	C22.2 n° 47
Nema Rating	NEMA 2
Norme UL	UL 1561

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Brochures - Drive Isolation Transformers](#)
[Catalogues - Acme Electric Catalog - Section 4 - Drive Isolation and AC Line Reactors](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - Acme_DTHB02204S_TECHNICAL_DRAWINGS](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - DTHB02204S](#)
[Spécifications - DTHB02204S](#)