



Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 277/480 - 208/277V, 0,5kVA

Par Acme Electric

No de catalogue [GP12500S](#)

Transformateur de distribution basse tension - monophasé,
277/480 - 208/277V, 0,5kVA.



Caractéristiques

- Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
- Bouclier électrostatique pour une protection accrue

Général

Catalog Number	GP12500S
Catégorie de produit	Dry Type Distribution Transformer
Classe d'isolation UL	155°C
Construction	Encapsulated
Matériau des enroulements	CU
Tension primaire	277/480
Tension secondaire	208/277 V
Type de montage	Wall
UPC	047503001103
kVA	0.5
Écran électrostatique	Shielded
Élévation de température max.	115 Degrees Celsius

Dimensions

Dimensions	4.2 po x 4.37 po x 9.06 po
Hauteur	9.06 in
Largeur	4.37 in
Longueur	4.2 in
Poids	19 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	60 Hz
Tension primaire	277/480 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale	NEMA 3R
Norme « CSA »	C22.2 No. 47
Norme « UL »	UL 506

Logistique

Nombre d'unités sur la palette	32
Quantité dans l'emballage	1

Documentation

[Catalogs - Acme Electric Catalog - Section 1 - Dry-Type Distribution Transformers](#)
[Customer Notices - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Engineering Drawing - GP12500S](#)
[SDS - HCC SDS](#)
[Terms and Conditions - HCC Terms & Conditions](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
ACME_CA-GP12500S-SPEC-FR | REV 7/2024