



Panel-Tran Zone Power Centers - Triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 22.5kVA, Disjoncteurs à enclenchement

Par Acme Electric

No de catalogue [PTBA3150022LS](#)


Panel-Tran Zone Power Centers - Triphasé, 480Δ - 208Y/120V,
22.5kVA, Disjoncteurs à enclenchement.

Caractéristiques

- Entièrement conforme à la norme NEC 450-3
- Conçu pour les applications intérieures et extérieures
- Bouclier électrostatique pour une meilleure protection
- Disjoncteurs principaux primaires et secondaires fournis

Général

Les robinets de l'ANFC	-
Robinet BNFC	2
Numéro de catalogue	PTBA3150022LS
La construction	Encapsulé
Bouclier électrostatique	Blindé
Augmentation maximale de la température	115 degrés Celsius
Type de montage	Mur
Disjoncteur primaire	ED43B070L (70A)
Tension primaire	480
Catégorie de produits	Panel-Tran Zone Power Centers
Disjoncteur secondaire	Q370 (70A)
Tension secondaire	208Y/120 V
Tarauds % Pas	5%
Classe d'isolation UL	180°C
CUP	047503721001
Matériau d'enroulement	AL
kVA	22.5



Dimensions

Dimensions	13,3 po x 30,25 po x 38,25 po
Hauteur	38.25 in
Longueur	13,3 pouces
Poids	535 lb
Largeur	30.25 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	60 Hz
Tension primaire	480D V

Certifications et conformité

Norme CSA	C22.2 n° 47
Nema Rating	NEMA 3R
Norme UL	UL 1062

Logistique

Quantité de cartons	1
Quantité de palettes	1

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Brochures - Panel-Tran® Zone Power Centers](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique -](#)
[Acme_PTBA3150022LS_TECHNICAL_DRAWINGS](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - PTBA3150022LS](#)
[Spécifications - PTBA3150022LS](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
ACME_CA-PTBA3150022LS-SPEC-FR | REV 7/2024