



# Transformateur Buck-Boost - Monophasé, 120 X 240 - 16/32V, 3kVA

Par Acme Electric  
No de catalogue [T113076](#)

Transformateur Buck-Boost - Monophasé, 120 X 240 - 16/32V,  
3kVA.



## Caractéristiques

- Facilement configurable pour de nombreuses applications
- Solution à moindre coût
- Augmentation du nombre de kVA de 5 à 10 fois

## Général

Numéro de catalogue	T113076
La construction	Encapsulé
Augmentation maximale de la température	115 degrés Celsius
Type de montage	Mur
Tension primaire	120 X 240 V
Catégorie de produits	Transformateur Buck-Boost
Tension secondaire	16/32 V
Classe d'isolation UL	180°C
CUP	047503087336
Matériau d'enroulement	CU
kVA	3

## Dimensions

Dimensions	7.13 in x 10.31 in x 11.5 in
Hauteur	11.5 in
Longueur	7,13 pouces
Poids	55 lb
Largeur	10,31 pouces

## Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	60 Hz
Tension primaire	120 X 240 V

## Certifications et conformité

Norme CSA	C22.2 n° 47
Nema Rating	NEMA 3R
Norme UL	UL 506

## Logistique

Quantité de cartons	1
Quantité de palettes	12

## Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)  
[Brochures - Buck-Boost Transformers](#)  
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)  
[Dessin technique - Acme\\_BB3\\_TECHNICAL\\_DRAWINGS](#)  
[SDD - HCC SDS](#)  
[Spécifications - T113076](#)  
[Spécifications - T113076](#)  
[Vidéo - Product Information Video Series - Buck Boost Transformers](#)