

## Transformateur d'isolement pour entraînement - triphasé, 230Δ - 230Y/133V, 20kVA

Par Acme Electric  
No de catalogue DTFA0202S

Transformateur d'isolement pour entraînement - triphasé, 230Δ - 230Y/133V, 20kVA.



\*Image représentative

### Caractéristiques

- Terminaisons en cuivre pour un fonctionnement sans problème
- Enroulement du noyau et de la bande pour de faibles pertes
- Bouclier électrostatique pour une meilleure protection
- Prises à pleine capacité sur toutes les unités

### Général

Les robinets de l'ANFC	1
Robinet BNFC	1
Numéro de catalogue	DTFA0202S
La construction	Encapsulé
Bouclier électrostatique	Blindé
Augmentation maximale de la température	115 degrés Celsius
Type de montage	Plancher
Tension primaire	230Δ
Catégorie de produits	Transformateur d'isolation du variateur
Tension secondaire	230Y/133 V
Tarifs % Pas	5%
Classe d'isolation UL	180°C
CUP	047503000663
Matériau d'enroulement	AL
kVA	20

### Dimensions

Dimensions	10.18 in x 20.94 in x 20.77 in
Hauteur	20,77 pouces
Longueur	10,18 pouces
Poids	435 lb
Largeur	20,94 pouces

### Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	60 Hz
Tension primaire	230D V

### Certifications et conformité

Norme CSA	C22.2 n° 47
Nema Rating	NEMA 3R
Norme UL	UL 506

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)  
[Brochures - Drive Isolation Transformers](#)  
[Catalogues - Acme Electric Catalog - Section 4 - Drive Isolation and AC Line Reactors](#)  
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)  
[Dessin technique - Acme\\_DTFA0202S\\_TECHNICAL\\_DRAWINGS](#)  
[SDD - HCC SDS](#)  
[Spécifications - DTFA0202S](#)  
[Spécifications - DTFA0202S](#)