

## Transformateur d'isolement pour entraînement - triphasé, 230Δ - 230Y/133V, 75kVA

Par Acme Electric  
No de catalogue DTFA0754S

Transformateur d'isolement de l'entraînement - triphasé, 230Δ - 230Y/133V, 75kVA.



\*Image représentative

### Caractéristiques

- Terminaisons en cuivre pour un fonctionnement sans problème
- Noyau enroulé et enroulement en bande pour de faibles pertes
- Bouclier électrostatique pour une meilleure protection
- Prises à pleine capacité sur toutes les unités
- Protection contre les intempéries en option - WSA2

### Général

Les robinets de l'ANFC	2
Robinet BNFC	2
Numéro de catalogue	DTFA0754S
La construction	Ventilé
Bouclier électrostatique	Blindé
Augmentation maximale de la température	150 degrés Celsius
Type de montage	Plancher
Tension primaire	230Δ
Catégorie de produits	Transformateur d'isolation du variateur
Tension secondaire	230Y/133 V
Tarauts % Pas	2.5%
Classe d'isolation UL	220°C
CUP	047503000700
Matériau d'enroulement	AL
kVA	75

### Dimensions

Dimensions	22.37 in x 28.15 in x 29.9 in
Hauteur	29.9 in
Longueur	22,37 pouces
Poids	525 lb
Largeur	28,15 pouces

### Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	60 Hz
Tension primaire	230D V

### Certifications et conformité

Norme CSA	C22.2 n° 47
Nema Rating	NEMA 2
Norme UL	UL 1561

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)  
[Brochures - Drive Isolation Transformers](#)  
[Catalogues - Acme Electric Catalog - Section 4 - Drive Isolation and AC Line Reactors](#)  
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)  
[Dessin technique - Acme\\_DTFA0754S\\_TECHNICAL\\_DRAWINGS](#)  
[SDD - HCC SDS](#)  
[Spécifications - DTFA0754S](#)  
[Spécifications - DTFA0754S](#)