



Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 600/480 - 480/380V, 30/24kVA, Autotransformateur

Par Acme Electric

No de catalogue [T2527051](#)

Transformateur de distribution basse tension - triphasé,
600/480 - 480/380V, 30/24kVA, Autotransformateur.

Caractéristiques

- Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA

Général

Robinet BNFC	2
Numéro de catalogue	T2527051
La construction	Encapsulé
Augmentation maximale de la température	115 degrés Celsius
Type de montage	Mur
Tension primaire	600/480
Catégorie de produits	Transformateur de distribution à sec
Tension secondaire	480/380 V
Tarauds % Pas	5.0%
Classe d'isolation UL	180°C
CUP	047503085844
Matériau d'enroulement	AL
kVA	30/24

Dimensions

Dimensions	7.37 in x 19.25 in x 15.21 in
Hauteur	15,21 pouces
Longueur	7,37 pouces
Poids	152 lb
Largeur	19.25 in



*Image représentative

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	50/60 Hz
Tension primaire	600/480 V

Certifications et conformité

Norme CSA	C22.2 n° 47
Nema Rating	NEMA 3R
Norme UL	UL 506

Logistique

Quantité de cartons	1
Quantité de palettes	8

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Brochures - General Purpose Dry-Type Distribution Transformers](#)
[Catalogues - Acme Electric Catalog - Section 1 - Dry-Type Distribution Transformers](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - T2527051](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - T2527051](#)
[Spécifications - T2527051](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
ACME_CA-T2527051-SPEC-FR | REV 7/2024