



Low Voltage Distribution Transformer - Single Phase, 240X480 - 120/240V, 5kVA

Par Acme Electric
No de catalogue [T253014S](#)

Low Voltage Distribution Transformer - Single Phase, 240X480 - 120/240V, 5kVA.

Caractéristiques

- Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
- Bouclier électrostatique pour une meilleure protection

Général

Les robinets de l'ANFC	2
Robinet BNFC	2
Numéro de catalogue	T253014S
La construction	Encapsulé
Bouclier électrostatique	Blindé
Augmentation maximale de la température	115 degrés Celsius
Type de montage	Mur
Tension primaire	240 X 480
Catégorie de produits	Transformateur de distribution à sec
Tension secondaire	120/240 V
Tarauds % Pas	2.5%
Classe d'isolation UL	180°C
CUP	047503732205
Matériau d'enroulement	CU
kVA	5

Dimensions

Dimensions	7.13 in x 10.31 in x 14.38 in
Hauteur	14,38 pouces
Longueur	7,13 pouces
Poids	75 lb
Largeur	10,31 pouces



Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	60 Hz
Tension primaire	240 X 480 V

Certifications et conformité

Norme CSA	C22.2 n° 47
Nema Rating	NEMA 3R
Norme UL	UL 506

Logistique

Quantité de cartons	1
Quantité de palettes	24

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Brochures - General Purpose Dry-Type Distribution Transformers](#)
[Catalogues - Acme Electric Catalog - Section 1 - Dry-Type Distribution Transformers](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - T253014S](#)
[Dessins à l'usage du client - a-125849](#)
[Dessins à l'usage du client - a-125892](#)
[Dessins à l'usage du client - a-125855](#)
[Dessins à l'usage du client - a-32817-b](#)
[Dessins à l'usage du client - a-35633](#)
[Dessins à l'usage du client - a-700319](#)
[Dessins à l'usage du client - a-125884](#)
[Dessins à l'usage du client - a-125875](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - T253014S](#)
[Spécifications - T253014S](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
ACME_CA-T253014S-SPEC-FR | REV 7/2024