




# Transformateur de charge non linéaire - triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 15kVA, K20

Par Acme Electric

No de catalogue [T3015K0013BK20S](#)

Transformateur de charge non linéaire - triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 15kVA, K20.



## Caractéristiques

- Terminaisons en cuivre pour un fonctionnement sans problème
- Enroulement du noyau et de la bande pour de faibles pertes
- Bouclier électrostatique pour une meilleure protection

## Général

Les robinets de l'ANFC	2
Robinet BNFC	4
Numéro de catalogue	T3015K0013BK20S
La construction	Ventilé
Bouclier électrostatique	Blindé
Facteur K	20
Augmentation maximale de la température	150 degrés Celsius
Type de montage	Plancher
Tension primaire	480Δ
Catégorie de produits	Transformateur de charge non linéaire
Tension secondaire	208Y/120 V
Tarauts % Pas	2.5%
Classe d'isolation UL	220°C
CUP	047503093788
Matériau d'enroulement	AL
kVA	15

## Dimensions

Dimensions	19.37 in x 24.39 in x 25.5 in
Hauteur	25.5 in
Longueur	19,37 pouces
Poids	290 lb
Largeur	24.39 in

## Caractéristiques électriques

Efficiency	97.89%
Fréquence nominale	60 Hz
Tension primaire	480D V

## Certifications et conformité

Norme CSA	C22.2 n° 47
Réglementation du ministère de l'énergie	Conforme ou supérieur à la norme U.S. DOE 10 CFR Part 431
Nema Rating	NEMA 3R
Norme UL	UL 1561

## Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
- [Brochures - Non-Linear Load Transformers](#)
- [Catalogues - Acme Electric Catalog - Section 3 - Harmonic Mitigating & Load Isolation Transformers](#)
- [Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
- [Dessin technique - T3015K0013BK20S](#)
- [SDD - HCC SDS](#)
- [Spécifications - T3015K0013BK20S](#)
- [Spécifications - T3015K0013BK20S](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
ACME\_CA-T3015K0013BK20S-SPEC-FR | REV 7/2024