

Transformateur moyenne tension - triphasé, 4800Δ - 600Y//347V, 225kVA

Par Acme Electric
No de catalogue [WI225K27](#)

Transformateur moyenne tension - triphasé, 4800Δ - 600Y//347V, 225kVA.



*Image représentative

Général

Número de catalogue	WI225K27
La construction	Ventilé
Type de montage	Plancher
Tension primaire	4800Δ
Catégorie de produits	Transformateur moyenne tension
Tension secondaire	600Y/347 V
CUP	047503098752
Matériau d'enroulement	AL
kVA	225

Dimensions

Profondeur	26.5 in
Hauteur	51.5 in
Poids	1480 lb
Largeur	40,5 pouces

Caractéristiques électriques

Efficiency	98.69%
Fréquence nominale	60 Hz
Tension primaire	4800D V

Certifications et conformité

Norme CSA	C22.2 n° 47
Réglementation du ministère de l'énergie	Conforme ou supérieur à la norme U.S. DOE 10 CFR Part 431
Nema Rating	NEMA 1
Norme UL	UL 1562

Documentation

[Avis aux clients - Prop65_Cancer](#)
[Brochures - Medium voltage dry-type transformers](#)
[Catalogues - Acme Electric Catalog - Section 2 - Medium Voltage Transformers](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - WI225K27](#)