

BBB14416G, Barre collectrice en cuivre nu, 16" de long, 4" de large

Par Burndy

No de catalogue [BBB14416G](#)

Barre collectrice en cuivre, 12, AK14572, Peut être utilisée comme point de mise à la terre commun et pour les applications d'alimentation.

Général

Numéro de catalogue	BBB14416G
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Cuivre
Attribut physique - Nombre de trous	24
Sous marque	BUS BAR
Type	BBB
CUP	781810489376
UPC 12 Digit	7818104893766

Dimensions

Dimension - Longueur de la barre en pouces	16 en
Dimension - Longueur de la barre mm	406 millimètres
Dimension - Épaisseur de la barre en pouces	0,25 pouce
Dimension - Epaisseur de la barre mm	6 millimètres
Dimension - Largeur de la barre en pouces	4 dans
Dimension - Largeur de la barre mm	102 mm
Dimension - Taille du trou en pouces	0.44 in
Dimension - Taille du trou mm	11 mm
Dimension - Fraction de la largeur	4 dans
Dimension - Largeur en pouces	4.00 in

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Oui
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Brochures - Grounding Busbars - Complete Product Guide](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E2 - Mechanical Grounding](#)
[Dessins de vente - 10103867](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_BBB_LineArt](#)
[Modèles 3D - BBB14416G_MODEL-IGES](#)
[Modèles 3D - BBB14416G_MODEL-STEP](#)
[Modèles 3D - BBB14416G_MODEL-PDF](#)
[Spécifications - BBB14416G](#)
[Spécifications - BBB14416G](#)

