

BGBL1/0, cosse à poser en aluminium, 1/0-14 AWG, tige 3/8", étamée

Par Burndy

No de catalogue BGBL1/0



Cosses à poser en aluminium, 1/0-14 AWG, tige 3/8", étamées.

Caractéristiques

- Homologué UL486B, AL9CU pour les combinaisons de conducteurs en cuivre et en aluminium jusqu'à 90°C, applications 600 Volts
- Reconnu UL pour la mise à la terre et la liaison
- La fonction d'encastrement facilite l'installation

Général

Número de catalogue	BGBL1/0
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Hex Size	Fente
Couple d'installation recommandé in-lb	50 LBS/in
Matériau	Aluminium
Type de matériau - Vis	Acier - zingué
Attribut physique - Type de vis	Fente
Plaqué	Y
Type de placage	Etain
Sous marque	QIKLUG
Température nominale	194
Nom du commerce	QIKLUG™
Type	BGBL, Lay-In
CUP	781810124840
UPC 12 Digit	7818101248400

Dimensions

Dimension - D pouce	0.80 in
Dimension - Fraction de hauteur	1-1/6 in
Dimension - Hauteur pouce	1.17 in
Dimension - Taille du trou en pouces	0,28 pouce
Dimension - Taille du trou mm	7 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	38 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.50 in
Dimension - N pouce	0,3 pouce
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0,60 pouce

Chef d'orchestre

Pilote - AL Str Size	8 AWG;6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	8 AWG-1/0 AWG
Conducteur - Cuivre solide Taille	14 AWG;13 AWG;12 AWG;11 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG
Conducteur - Cuivre massif Gamme de tailles	14 AWG-1/0 AWG
Conducteur - Cuivre Taille des brins	14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	14 AWG - 1/0 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none"> • AL C Str-Size • CU C Str-Size • CU C Taille solide

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-B
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL 486A-B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	600
---------------------	-----

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY](#)

[Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section A - Mechanical](#)

[Dessins de vente - SE..212385-01](#)

[Image\(s\) de la coupe transversale du produit -](#)

[BUR_BGBL_LineArt](#)

[Modèles 3D - BGBL10_MODEL-STEP](#)

[Modèles 3D - BGBL10_MODEL-PDF](#)

[Modèles 3D - BGBL10_MODEL-IGES](#)

[Spécifications - BGBL1/0](#)

[Spécifications - Burndy_BGBL10_Specsheet](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-BGBL10-SPEC-FR | REV 7/2024