

AYPO500, Adaptateur de broche à compression, 500 kcmil, .68 Dia broche, 1.6" Longueur de la broche, AL9CU

Par Burndy

No de catalogue [AYPO500](#)

Adaptateur de broche à compression en aluminium, 500 kcmil, 0,68" de diamètre de fiche, 1,60" de longueur de fiche, classé Al/Cu.



Caractéristiques

- La conception entièrement en aluminium électro-étagé élimine la corrosion bi-métallique possible.
- La longueur de connecteur la plus courte possible permet une installation facile dans les équipements dont l'espace de travail est limité.
- Connecteur solide en aluminium électro-étagé
- La connexion électrique correcte est facile à réaliser et élimine le problème de l'étanchéité.
- La section transversale de la fiche solide est équivalente à celle d'un fil de cuivre transportant du courant, ce qui permet d'utiliser un fil d'aluminium plus gros pour raccorder l'équipement.
- La conception de la fiche décalée disponible dans les tailles 2/0 à 750 kcmil offre de la flexibilité et maximise l'utilisation d'un espace limité tout en éliminant les interférences entre les conducteurs et l'équipement.
- Le placage électro-étain résiste à la corrosion
- Pré-remplie en usine de composé inhibiteur d'oxyde PENETROX avec des particules métalliques conductrices pour pénétrer l'oxyde d'aluminium entre les brins et former une connexion étanche.
- Les couvercles en caoutchouc EPDM fournis avec chaque connecteur sont conçus pour 600 V et éliminent le besoin de ruban adhésif.
- Seulement 5 jeux de matrices sont nécessaires pour installer la ligne complète de #6 à 750 kcmil, ce qui réduit les besoins en stock.
- Les connecteurs sont livrés dans un emballage pratique en plastique, de sorte que le couvercle et le connecteur sont conservés ensemble et exempts de matières étrangères jusqu'à ce qu'ils soient ouverts.
- Les connecteurs sont clairement marqués avec le numéro de catalogue, le calibre du fil, ainsi qu'un index des matrices codé par couleur, fournissant des informations claires et faciles à utiliser.

Général

Numéro de catalogue	AYPO500
Code couleur	Rose
Type de connecteur	OFFSET PIN
L'indice	300
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de finition	Plaqué étain
Isolation	Y
Type d'isolation	Caoutchouc
Matériau	ALUMINIUM
Attribut physique - Nombre de sertissages nécessaires	4
Type de broche	Solide
Plaqué	Y
Type de placage	Etain
Sous marque	HYPLUG
Température nominale	194
Type de terminal	Épingle
Nom du commerce	HYPLUG™
Type	
CUP	781810738481
UPC 12 Digit	7818107384811

Dimensions

Dimension - A Diamètre extérieur en pouces	1.31 in
Dimension - B Fraction de la longueur	1-1/16 in
Dimension - B Longueur pouce	1.07 in
Dimension - B Diamètre extérieur en pouces	0,68 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	87 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	3.43 in
Dimension - P pouce	1.60 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-1/8 in
Equivalent Pin Size	350 kcmil

Caractéristiques électriques		Certifications et conformité		
Tension - Maximum	35000 V	Certification - Approuvé par la CSA	Oui	
Tension Rating	35 kV	Certification - ETL	Non	
Chef d'orchestre	Pilote - AL Str Size	Certification - Reconnu par UL	Non	
	Conducteur - AL Str Gamme de tailles	Certification - cULus	Non	
	Conducteur - cuivre Taille DLO	Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B	
	Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL 486A-486B	
	Conducteur - Cuivre Flex I Taille	Normes - Conformité à la directive RoHS	CM	
	Conducteur - Cuivre Flex I Gamme de tailles	Répertorié UL	Oui	
	Conducteur - brin de cuivre Taille compacte	Logistique		
	Conducteur - Cuivre Taille des brins			
	Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	Quantité de cartons	10	
	Conducteur - Matériau	Quantité de palettes	2960	
	Taille du conducteur	Documentation		
	Type de conducteur			
	Wire Size			
			Avis aux clients - Prop 65 Notice	
			Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog	
		Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog		
		Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections		
		Dessins de vente - 50103891		
		Modèles 3D - AYPO500_MODEL-STEP		
		Modèles 3D - AYPO500_MODEL-PDF		
		Modèles 3D - AYPO500_MODEL-IGES		
		Spécifications - AYPO500		
		Spécifications - AYPO500		



Une marque Hubbell