

BA10EL8, Borne à fourche verrouillable en vinyle pour 12 - 10 AWG

Par Burndy

No de catalogue [BA10EL8](#)

Borne à fourche en cuivre isolée au polychlorure de vinyle, taille du fil : 12-10 AWG STR, taille du goujon : 8.



Caractéristiques

- Conception de la languette à fourche verrouillable
- Permet une installation rapide, il suffit de desserrer la vis pour effectuer la terminaison.
- La configuration interne de la fourche empêche la borne de se détacher de la vis sans appliquer une force de traction.
- La forme de verrouillage est fabriquée en alliage de cuivre et permet de nombreuses installations tout en maintenant une bonne rétention du ressort des fourches.

Général

Numéro de catalogue	BA10EL8
Type de connecteur	Terminal à fourche de verrouillage
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Enveloppée
Isolation	Y
Type d'isolation	Vinyle
Matériau	Cuivre
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue Type	Fourchette de verrouillage
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	VINYLUG
Nom du commerce	VINYLUG™
Type	BA-EL, verrouillage
CUP	781810026892
UPC 12 Digit	7818100268922

Dimensions

Dimension - fraction de la taille des boulons	#8
Dimension - Fraction de la taille du trou	8/47
Dimension - Taille du trou en pouces	0,17 pouce
Dimension - Longueur hors tout en pouces	1.07 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.31 in
Dimension - Taille du goujon en pouces	#8
Dimension - Z (pouce)	0.26 in

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Taille des brins	12 AWG;10 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	12 AWG-10 AWG
Taille du conducteur	12 - 10 AWG
Type de conducteur	CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	500
Quantité de palettes	99999

Documentation

Avis aux clients - Prop 65 Notice

Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog

Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY
Catalog

Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small
Compression

Dessins de vente - 50094176

Image(s) de la coupe transversale du produit -

BUR_BA14EL10_LineArt

Spécifications - BA10EL8

Spécifications - BA10EL8



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-BA10EL8-SPEC-FR | REV 7/2024