

BIPC4/06, Connecteur isolant à piquer - Discontinué

Par Burndy

No de catalogue [BIPC4/06](#)



Discontinued - See suggested alternate : [BIPC2504SC](#)

Connecteur à perforation d'isolant, 1/0-4/0 AWG (course), 6-1/0 AWG (prise), 300 V.

Général

Numéro de catalogue	BIPC4/06
Type de connecteur	Perçage de l'isolation
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Couple d'installation recommandé in-lb	250 LBS/in
Matériau	Aluminium
Attribut physique - Nombre de vis	2
Attribut physique - Type de vis	Boulon hexagonal
Attribut physique - Taille de la prise	1/2
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Sous marque	CONNECTEUR À PERFORATION D'ISOLANT
Type	IBPC
CUP	781810128718
UPC 12 Digit	7818101287188

Dimensions

Dimension - Taille des boulons en pouces	0.31 in
Dimension - Hauteur pouce	2.50 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	54 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.12 in
Dimension - Largeur en pouces	2.00 in
Dimension - Largeur mm	51 mm

Caractéristiques électriques

Caractéristiques techniques - Tension minimale	600
Tension - Maximum	300 V

Chef d'orchestre

Conducteur - AL Str Run Range	1/0 AWG-4/0 AWG
Conducteur - AL Str Gamme de prises	6-1/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tirage	1/0 -4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Str Gamme de prises	6 AWG-1/0
Type de conducteur	• AL C Str-Run • CU C Str-Run • AL C Str-Tap • CU C Str-Tap

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	12
Quantité de palettes	3552

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Dessins de vente - SD210728-01_A](#)

[Image\(s\) de la coupe transversale du produit -](#)

[BUR_BIPC_LineArt](#)

[Modèles 3D - BIPC406_MODEL-PDF](#)

[Modèles 3D - BIPC406_MODEL-STEP](#)

[Modèles 3D - BIPC406_MODEL-IGES](#)

[Spécifications - BIPC4/06](#)

[Spécifications - Burndy_BIPC406_Specsheet](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-BIPC406-SPEC-FR | REV 7/2024