

## BDBLCS4K2FS, Bloc de distribution d'alimentation 2 pôles, résistant à la flexion et sécurisé pour les doigts

Par Burndy

No de catalogue [BDBLCS4K2FS](#)

LES BLOCS DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE.



### Caractéristiques

- AL9CU doublement classé pour une utilisation avec des conducteurs en cuivre et en aluminium
- La gamme de modèles s'adapte à des tailles de fils allant jusqu'à 535 DLO et peut supporter 1 ou 2 conducteurs de parcours et jusqu'à 12 prises pour les circuits secondaires.
- Ils peuvent être montés sur panneau, et les tailles moyennes et grandes peuvent également être montées sur rail DIN.
- Les modèles Finger-Safe sont dotés de couvercles supérieurs et de plaques d'extrémité en polycarbonate translucide permettant une inspection visuelle aisée. Ils sont conformes à la norme IEC 605219 IP-20.
- Base et barrières latérales en nylon 6/6 renforcé de verre pour une durabilité accrue et d'excellentes propriétés isolantes.
- Indice d'inflammabilité UL94 : V0

### Général

Numéro de catalogue	BDBLCS4K2FS
Type de connecteur	Bloc de distribution d'énergie
Isolation	Y
Matériau	Aluminium
Nombre de pôles	2
Plaqué	Y
Type de placage	Etain
Température nominale	194° F
Nom du commerce	VERSIPOLE™
CUP	781810676554
UPC 12 Digit	7818106765544

### Dimensions

Dimension - Hauteur pouce	4.15
Dimension - L Longueur hors tout mm	157
Dimension - Longueur hors tout pouces	6.17

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	620 A
Caractéristiques techniques -	600
Tension minimale	
Tension - Maximum	600 V

### Chef d'orchestre

Conducteur - AL Str Run Range	6 AWG - 350 kcmil
Conducteur - AL Str Gamme de prises	14 AWG - 2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tirage	6 AWG - 350 kcmil
Conducteur - Cuivre Str Gamme de prises	14 AWG - 2/0 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none"><li>• AL C Str-Run</li><li>• CU C Str-Run</li><li>• AL C Str-Tap</li><li>• CU C Str-Tap</li></ul>

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - cULus	Oui
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

### Logistique

Quantité de cartons	3
Quantité de palettes	216

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section A - Mechanical](#)  
[Dessins de vente - 50059695](#)  
[Spécifications - BDBLCS4K2FS](#)  
[Spécifications - BDBLCS4K2FS](#)



Une marque Hubbell