

BIBD6006MT, Connecteur Mult-Tap monté sur deux faces pour six conducteurs, isolé transparent

Par Burndy

No de catalogue [BIBD6006MT](#)

Version de montage Multi-Port ; Entrée double face.



Caractéristiques

- Le corps en aluminium AL6061-T6 recouvert de plastisol transparent permet de gagner du temps, de réduire les coûts d'installation et d'éliminer le ruban adhésif.
- Le plastisol transparent permet de confirmer visuellement que le conducteur est correctement inséré.
- L'inhibiteur d'oxyde préinstallé empêche l'humidité et les contaminants de pénétrer dans la zone de contact.
- La capacité de prise de gamme réduit le nombre de connecteurs nécessaires en stock.

Général

Numéro de catalogue	BIBD6006MT
Type de connecteur	Multi-Tap
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Clé hexagonale	3/8
Isolation	Y
Type d'isolation	Plastisol
Matériau	Aluminium
Matériau - Quincaillerie	Aluminium
Nombre de ports	6
Attribut physique - Nombre de vis	8
Attribut physique - Type de vis	Allen
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Sous marque	UNITAP
Température nominale	194
Nom du commerce	UNITAP™
Type	BIBD-MT
CUP	781810253410
UPC 12 Digit	7818102534100

Dimensions

Dimension - Fraction de hauteur	2 875 en
Dimension - Hauteur pouce	2.88 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	264 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	10,41 pouces
Dimension - Largeur en pouces	3.00 in
Dimension - Largeur mm	76 mm

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	780 A
Tension - Maximum	600 V

Chef d'orchestre

Pilote - AL Str Size	4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	4 AWG - 600 kcmil
Conducteur - Cuivre Taille des brins	4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	4 AWG - 600 kcmil
Taille du conducteur	4 AWG-600 KCMIL
Type de conducteur	- AL C Str-Size - CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - UNITAP™ Products](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY](#)

[Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section A - Mechanical](#)

[Dessins de vente - SD213079-02_B](#)

[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_BIBD-](#)

[MT_LineArt](#)

[Spécifications - BIBD6006MT](#)

[Spécifications - BIBD6006MT](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-BIBD6006MT-SPEC-FR | REV 7/2024