

Pompes à pied hydrauliques manuelles, 10 000 psi, volume de réservoir de 1,12 litre

Par Burndy
No de catalogue [FP10](#)



Pompe à pied, 10K psi, 1.12 Quarts.

Caractéristiques

- Pieds en acier diamantés
- Bras long
- Bras à ressort
- Soupape de surpression intégrée et réglée en usine
- Raccord hydraulique à déconnexion rapide
- Conception légère et robuste - portable
- Stabilisateurs de jambes robustes

Général

Application - A utiliser sur	A utiliser avec les sertisseuses et coupeuses hydrauliques à distance de 10 000 psi
Numéro de catalogue	FP10
Type d'outil	Pompe, hydraulique manuelle
Type	Pompe
CUP	781810008324
UPC 12 Digit	7818100083244

Dimensions

Longueur	24.75 in
Poids	19 lb
Largeur	5 en

Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
---	----

Logistique

Contenu du paquet	Pompe uniquement
-------------------	------------------

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section N - Tooling](#)
- [Dessins de vente - SE207590](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_FP10_LA](#)
- [Spécifications - FP10](#)
- [Spécifications - FP10](#)