

KA44U2N, Borne universelle en aluminium, 2 trous, 500-1000 kcmil, goujon 1/2", espacement des trous de goujon 1.75", 1 vis, revêtement Al/Cu, étamé.

Par Burndy

No de catalogue [KA44U2N](#)

Borne universelle en aluminium, 2 trous, 500-1000 kcmil, goujon 1/2", espacement des trous de goujon 1,75", 1 vis, revêtement Al/Cu, étamé.



Caractéristiques

Les cosses pour tableau double sont fabriquées à partir d'un alliage d'aluminium extrudé à haute résistance, électro-étamé pour assurer une faible résistance de contact.

Général

Numéro de catalogue	KA44U2N
Type de connecteur	Terminal
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Couple d'installation recommandé in-lb	550 LBS/in
Matériau	Aluminium
Matériau - Quincaillerie	Aluminium
Attribut physique - Nombre de trous	2
Attribut physique - Nombre de vis	1
Attribut physique - Type de vis	Allen
Plaqué	Y
Type de placage	Etain
Sous marque	TERME UNIVERSEL
Type	Cosses et bornes boulonnées
CUP	781810370506

Dimensions

Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0,50 pouce
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/2
Dimension - D pouce	3.03 in
Dimension - Fraction de hauteur	1.95 in
Dimension - Hauteur pouce	1.95 in
Dimension - Taille du trou en pouces	0,56 en pouces
Dimension - Taille du trou mm	14 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	121 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	4.75 in
Dimension - N pouce	0.63 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.77 in
Dimension - Taille du goujon pouces	1/2
Dimension - Fraction de la largeur	1-3/4 in
Dimension - Largeur en pouces	1.75 in
Dimension - Largeur mm	44 mm

Chef d'orchestre

Pilote - AL Str Size	500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil;636 kcmil;650 kcmil;700 kcmil;715 kcmil;750 kcmil;795 kcmil;800 kcmil;874 kcmil;900 kcmil;954 kcmil;1000 kcmil
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	500 kcmil-1000 kcmil
Conducteur - Cuivre Taille des brins	500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil;700 kcmil;750 kcmil;800 kcmil;850 kcmil;900 kcmil;1000 kcmil
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	500 kcmil-1000 kcmil
Taille du conducteur	500-1000 KCMIL
Type de conducteur	• CU C Str-Size • AL C Str-Size
Nombre de conducteurs	1

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de palettes	54
----------------------	----

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section A - Mechanical](#)
- [Dessins de vente - se210997](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_KAU_Lineart](#)
- [Modèles 3D - KA44U2N_MODEL-STEP](#)
- [Modèles 3D - KA44U2N_MODEL-PDF](#)
- [Modèles 3D - KA44U2N_MODEL-IGES](#)
- [Spécifications - KA44U2N](#)



Une marque Hubbell