

KS23TN, Connecteur à boulon fendu, Passage : #6-#1 AWG, Tap : #14-1 AWG, étamé

Par Burndy

No de catalogue [KS23TN](#)

Boulon fendu SERVIT en alliage de cuivre, #6 - #1 AWG(Run), #14 - #1 AWG(Tap), étamé.



Général

Numéro de catalogue	KS23TN
Type de connecteur	Split Bolt
Matériau	Cuivre
Plaqué	Y
Type de placage	Plaqué étain
Nom du commerce	SERVIT®
CUP	781810054253
UPC 12 Digit	7818100542533

Dimensions

Dimension - Longueur hors tout	1.54
pouces	
Largeur	0.62 in

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre massif	1 AWG
Conducteur - cuivre solide	1 AWG
Robinet	
Conducteur - Cuivre Gamme de tirage	6 STR - 2 STR
Conducteur - Cuivre Str	6 STR - 2 STR
Gamme de prises	
Type de conducteur	• CU C Solid-Run • CU C Str-Run • CU Weld C Str-Run • CU C Solid-Tap • CU C Str-Tap • CU Weld C Str-Tap

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL486D
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL486D
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	100
Quantité de palettes	17400

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - sd078561](#)
[Spécifications - KS23TN](#)
[Spécifications - KS23TN](#)