

CTSS900700304L, Attache-câble en acier inoxydable 304, 900 Lb de résistance, 27.56" de long

Par Burndy

No de catalogue [CTSS900700304L](#)

Attaches de câble en acier inoxydable non enduit de qualité 304,
Résistance à la traction : 920 Lb, 27.56" L, 0.62" W, 7.09" Bundle
Dia.



Général

Numéro de catalogue	CTSS900700304L
Type de connecteur	NON COTÉ
Matériau	ACIER INOXYDABLE 304
Température de fonctionnement Celcius Max	300 °C
Température de fonctionnement Celcius Min	-40 °C
Plage de température de fonctionnement Celcius	-40 - 300
Classement - Résistance minimale à la traction lbs	920
Nom du commerce	UNIRAP™
CUP	781810651629

Dimensions

Dimension - Diamètre du bundle Max inch	7.09
Dimension - L Longueur hors tout mm	700 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	27,56 pouces
Dimension - Largeur en pouces	0.62 in
Dimension - Largeur mm	15,9 mm

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	500
---------------------	-----

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section G - Wire Management](#)
[Dessins de vente - 50025551](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_CTSS_Lineart](#)
[Spécifications - CTSS900700304L](#)
[Spécifications - CTSS900700304L](#)