

KSA4, Connecteur à boulon fendu en aluminium, étamé

Par Burndy

No de catalogue [KSA4](#)



Boulon à tête fendue en aluminium, (Run, Tap): : Al-Al : 4 AWG (Str), 4 AWG (Str) , Al-Cu : 8 AWG (Sol), 10 AWG (Sol) , Cu-Cu : 4 AWG (Str), 10 AWG (Sol), étamé.

Caractéristiques

- Ne nécessite pas de brossage ni d'inhibiteur d'oxyde.
- Fournit une pression maximale garantissant une connexion sûre des conducteurs de parcours et de dérivation.
- Répertoire UL486B
- Faible résistance de contact, coefficient de dilatation égal
- Inhibe la reformation des oxydes en produisant un joint étanche au gaz.

Général

Numéro de catalogue	KSA4
Type de connecteur	Split Bolt
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de matériel	5/8-18 UNF
Couple d'installation recommandé en livres sterling	165 LBS/in
Matériau	Aluminium
Plaqué	Y
Type de placage	Étain
Sous marque	TRITAP, SERVIT
Température nominale	194
Nom du commerce	TRITAP™ SERVIT®
Type	KSA
CUP	781810015407
UPC 12 Digit	7818100154077

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1-1/9 in
Dimension - B Longueur pouce	1.06 in
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.63 in
Dimension - Plats transversaux pouce	0.81 in
Dimension - Fraction de hauteur	5/7 en
Dimension - Hauteur pouce	0,71 pouce
Dimension - L Longueur hors tout mm	35 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.38 in
Dimension - Largeur en pouces	0.62 in

Caractéristiques électriques

Valeur nominale - Tension minimale 600

Chef d'orchestre

Chauffeur - AL Str Run	8 AWG;6 AWG;4 AWG
Conducteur - AL Str Run Range	8 AWG-4 AWG
Chauffeur - AL Str Tap	8 AWG;6 AWG;4 AWG
Conducteur - AL Str Gamme de prises	8 AWG-4 AWG
Conducteur - Cuivre massif	8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG
Conducteur - Cuivre solide	8 AWG-4 AWG
Plage de fonctionnement	
Conducteur - cuivre solide	10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG
Robinet	
Conducteur - cuivre massif	10 AWG-4 AWG
Gamme de prises	
Conducteur - Cordon de cuivre	8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tirage	8 AWG-4 AWG
Conducteur - Cuivre Str Tap	10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG
Conducteur - Cuivre Str	10 AWG-4 AWG
Gamme de prises	
Taille du conducteur	10-4 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none"> • AL C Str-Run • CU C Str-Run • CU C Solid-Run • AL C Str-Tap • CU C Str-Tap • CU C Solid-Tap

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	100
Quantité de palettes	46400

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section A - Mechanical](#)
[Dessins de vente - sd084189](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_KSA_LineArt](#)
[Modèles 3D - KSA4_MODEL-IGES](#)
[Modèles 3D - KSA4_MODEL-STEP](#)
[Modèles 3D - KSA4_MODEL-PDF](#)
[Spécifications - KSA4](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-KSA4-SPEC-FR | REV 7/2024