

## NA17A4N, Sous-station - Borne boulonnée en aluminium

Par Burndy

No de catalogue [NA14A4N](#)

Connecteurs de sous-stations.



### Général

Numéro de catalogue	NA14A4N
Conception des éléments de serrage	Corps et capuchon
Type de connecteur	Terminal
Couple d'installation recommandé in-lb	300 LBS/en
Matériau	Alliage d'aluminium
Matériau - Quincaillerie	Aluminium
Installation à l'aide d'une seule clé	Y
Attribut physique - Nombre de trous	4
Attribut physique - Alignement du tampon	Décalage
Attribut physique - Configuration du tampon	4 trous
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
CUP	781810164853
UPC 12 Digit	7818101648533

### Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	3.25 in
Dimension - D pouce	4.00 in
Dimension - F Largeur de centre à centre pouces	1.75 in
Dimension - G pouce	1.41 in
Dimension - Hauteur pouce	3,12 pouces
Dimension - Fraction de la taille du trou	9/16
Dimension - L Longueur hors tout mm	165 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	6.50 in
Dimension - N pouce	0.63 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	4.00 in
Dimension - Largeur en pouces	2.80 in
Dimension - Largeur mm	71 mm

### Chef d'orchestre

Conducteur - AL Tube Taille standard	3/4 IPS
Conducteur - Tube AL Gamme de tailles standard	3/4 IPS
Combinaison conducteur - connexion	Tube à plat
Conducteur - Tube de cuivre Taille standard	3/4 IPS
Conducteur - Tube en cuivre Gamme de tailles standard	3/4 IPS
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none"> <li>AL Tube Std-Size</li> <li>CU Tube Std-Size</li> </ul>
Nombre de conducteurs	1

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
Répertoire UL	Non

### Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Dessins de vente - SA038849-01](#)  
[Spécifications - NA14A4N](#)  
[Spécifications - NA14A4N](#)



Une marque Hubbell