

NHNT1634, Connecteur en T en cuivre pour sous-stations, 90 degrés, tube vers câble, 1-1/4" IPS/EHPS, prise 1/0 AWG-500 kcmil, 230kV

Par Burndy

No de catalogue [NHNT1634](#)

Connecteur en T en alliage de cuivre moulé, 6.32 IN L, 2.56 IN W, boulonné, tube en cuivre vers câble, 1-1/4 IN IPS/EHPS (Run), 1/0 AWG-500 KCMIL (Tap), 1/2 IN-13 Bolt Size Dia, 230 kV.



Général

Numéro de catalogue	NHNT1634
Type de connecteur	Connecteur en T
Couple d'installation recommandé in-lb	480 lb-in
Matériau	Alliage de cuivre, coulé
Matériau - Quincaillerie	DURIUM™ Bronze au silicium
Installation à l'aide d'une seule clé	Y
Attribut physique - Nombre de conducteurs de parcours	1
Attribut physique - Nombre de conducteurs de prise	1
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Type	Coupleurs tube-câble
CUP	781810003114
UPC 12 Digit	7818100031144

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	2-69/100 en
Dimension - B Longueur pouce	2.69 in
Dimension - Fraction de hauteur	2-3/5 in
Dimension - Hauteur pouce	2.60 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	161 mm
Dimension - Longueur BB pouce	2.62 in
Dimension - Longueur hors tout pouces	6,32 pouces
Dimension - Fraction de la largeur	2-14/25 en
Dimension - Largeur en pouces	2.56 en
Dimension - Largeur mm	65 mm

Chef d'orchestre

Combinaison conducteur - connexion	Tube à câble
Conducteur - cuivre solide Robinet	2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteur - cuivre massif Gamme de prises	2/0 AWG-4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Str Tap	1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Conducteur - Cuivre Str Gamme de prises	1/0 -500 kcmil
Conducteur - Tube de cuivre Parcours standard	1 1/4 IPS
Conducteur - Tube de cuivre Gamme de tirage standard	1 1/4 IPS
Type de conducteur	• CU Tube Std-Run • CU C Str-Run • CU C Solid-Run • CU C Str-Tap • CU C Solid-Tap

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
Répertoire UL	Non

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section L - Bolted Substation](#)

[Dessins de vente - se..087856-01](#)

[Image\(s\) de la coupe transversale du produit -](#)

[BUR_NHNT_LineArt](#)

[Spécifications - NHNT1634](#)

[Spécifications - NHNT1634](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-NHNT1634-SPEC-FR | REV 7/2024