



PENAQT, Inhibiteur d'oxyde, conteneur quartz

Par Burndy

No de catalogue [PENAQT](#)



Composé de joint électrique inhibiteur d'oxyde, 1 litre, pour les filetages de conduits en Al-Al, Al-Cu et Al.

Général

Application - A utiliser sur	Aluminium à Aluminium;Aluminium à Conduit;Aluminium à Cuivre
Numéro de catalogue	PENAQT
Type de conteneur	Tub
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Pour Point	-15 °F
Sous marque	PENETROX
Température - Point de chute Fahrenheit	230 °F
Nom du commerce	PENETROX™
Type	A
CUP	781810592908
UPC 12 Digit	7818105929088
Viscosité à 100 Fahrenheit	305 °F

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Taille du conteneur	1 quart
---------------------	---------

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section F - Accessories](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - 50001188](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_PENA_LineArt](#)
[Modèles 3D - PENAQT_MODEL-PDF](#)
[Modèles 3D - PENAQT_MODEL-STEP](#)
[Modèles 3D - PENAQT_MODEL-IGES](#)
[SDD - PENETROX A ESPANOL SDS](#)
[SDD - PENETROX A FRENCH SDS](#)
[SDD - PENETROX A PORTUGUESE SDS](#)
[SDD - PENETROX A SDS](#)
[SDD - PENETROX A ESTONIAN SDS](#)
[SDD - PENETROX A GERMAN SDS \(GHS\) \(2019-07\)](#)
[Spécifications - PENAQT](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-PENAQT-SPEC-FR | REV 7/2024