

KAP500R, Gamme de fils : 4/0 -500 kcmil, Couple : 400-600 N lb.

Par Burndy

No de catalogue [KAP500R](#)

Gamme de fils : 4/0 -500 kcmil, Couple : 400-600 N lb.



Caractéristiques

- AL9CU doublement homologué pour les conducteurs en cuivre et en aluminium
- Répond à la norme UL UL486A-486B sur les connecteurs de fils
- Conçu pour être utilisé avec un conducteur à brins fins
- Tension nominale de 600 volts
- Gamme Prise en charge de l'orifice du conducteur
- Couvercles isolés au plastisol fournis avec chaque connecteur

Général

Numéro de catalogue	KAP500R
Type de connecteur	Adaptateur formé au centre
Matériau	Aluminium
Type	• Adaptateur mécanique à broches 4/0 -500 kcmil • Goupille centrée
CUP	621945554146

Dimensions

Dimensions	2,92 in x 1,68 in x 2,43 in
Hauteur	2.43 in
Longueur	2.92 in
Diamètre extérieur	1.5
Largeur	1.68 en

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	430
Tension Rating	600 V

Chef d'orchestre

Conducteur - AL Str Gamme de tailles	4/0 -500 kcmil
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	4/0 -500 kcmil
Conducteur - Cuivre Flex H Gamme de tailles	4/0 -500 kcmil
Conducteur - Cuivre Flex I Gamme de tailles	4/0 -500 kcmil
Conducteur - Cuivre Flex K Gamme de tailles	4/0 -500 kcmil
Conducteur - Cordon de cuivre	4/0 -500 kcmil
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	4/0 -500 kcmil
Taille du conducteur	4/0 AWG-500 KCMIL

Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité de palettes	2250

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section A - Mechanical](#)
[Spécifications - KAP500R](#)
[Spécifications - KAP500R](#)