



**KS25TN, Connecteur à boulon
fendu, Passage : #4-1/0 AWG, Tap :
#14-1/0 AWG, étamé**

Par Burndy

No de catalogue [KS25TN](#)

Boulon fendu SERVIT en alliage de cuivre, #4 - 1/0 (Run), #14 - 1/0 AWG(Tap), étamé.



Général

Numéro de catalogue	KS25TN
Type de connecteur	Split Bolt
Couple d'installation recommandé in-lb	385 en
Matériau	Cuivre
Plaqué	Y
Type de placage	Plaqué étain
Nom du commerce	SERVIT®
CUP	781810349243
UPC 12 Digit	7818103492433

Dimensions

Dimension - Plats transversaux pouce	.94 po
Dimension - L Longueur hors tout mm	45 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.77
Dimension - Fraction de la largeur	73/100 en
Dimension - Largeur en pouces	0.73 in
Dimension - Largeur mm	19 mm
Largeur	0.73 in

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre massif	2/0 AWG
Conducteur - cuivre solide	2/0 AWG
Robinet	
Conducteur - Cuivre Gamme de tirage	4 P. - 1/0 P.
Conducteur - Cuivre Str	4 P. - 1/0 P.
Gamme de prises	
Type de conducteur	• CU C Solid-Run • CU C Str-Run • CU Weld C Solid-Run • CU Weld C Str-Run • CU C Str-Tap • CU Weld C Solid-Tap • CU Weld C Str-Tap • CU C Solid-Tap

Certifications et conformité

Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Norme(s) industrielle(s)	• UL 486A • UL486B
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	• UL 486A • UL486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité de palettes	14850

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - SD..078561-01](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_KS_Lineart_BW](#)
[Spécifications - KS25TN](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-KS25TN-SPEC-FR | REV 7/2024