

YA26L2NT14, Borne à compression, 2/0 AWG Cu, 2 trous, tige 1/4", espacement 5/8", languette étroite

Par Burndy

No de catalogue [YA26L2NT14](#)

2/0 AWG CU, deux trous, taille de goujon 1/4, espacement des trous 5/8, canon standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne à languette étroite, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur noir, indice de matrices 13.



Général

Numéro de catalogue	YA26L2NT14
Code couleur	Noir
Type de connecteur	CANON STANDARD
L'indice	13
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	2
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	TERMINAUX, HYLUG
Nom du commerce	HYLUG™
Type	YA-L-2NT
CUP	781810179505

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	15/16 in
Dimension - B Longueur pouce	0.94 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0,27 pouce
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/4
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.25
Dimension - D pouce	1.22 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	1/4
Dimension - Taille du trou en pouces	0.27
Dimension - Taille du trou mm	6,9 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	68 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.66 in
Dimension - N pouce	0,25 pouce
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0,56 en
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.48 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1 dans
Dimension - Stud Size fraction	1/4
Dimension - Taille du goujon pouces	1/4
Dimension - Z (pouce)	0.24 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	N/A
Conducteur - Cuivre Str Navy Size	125 (61) Marine
Conducteur - Cuivre Str Navy Gamme de tailles	125 (61) Marine
Conducteur - Cuivre Taille des brins	2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	2/0 AWG
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	2/0 AWG
Type de conducteur	CODE

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)
- [Dessins de vente - 30003952](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YAL2NT_Lineart](#)
- [Manuels d'installation - Copper Code Standard Terminals Tooling and Installation Instructions](#)
- [Modèles 3D - YA26L2NT14_MODEL-IGES](#)
- [Modèles 3D - YA26L2NT14_MODEL-PDF](#)
- [Modèles 3D - YA26L2NT14_MODEL-STEP](#)
- [Spécifications - YA26L2NT14](#)
- [Spécifications - YA26L2NT14](#)
- [Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video](#)



Une marque Hubbell