

YA2C2LN, borne à compression, cuivre #2 AWG, 2 trous, goujon 1/2", espacement 1-3/4

Par Burndy

No de catalogue [YA2C2LN](#)

2 AWG CU, deux trous, taille de goujon 1/2, espacement des trous 1-3/4, canon standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur marron, indice de matrices 10.



Général

Numéro de catalogue	YA2C2LN
Code couleur	Marron
Type de connecteur	CANON STANDARD
L'indice	10
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	2
Physical Attribute - Tongue Type	Standard
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	HYLUG
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon standard, étamé
CUP	781810500767

Dimensions

Taille du boulon	1/2 po
Dimension - B Fraction de la longueur	7/8 in
Dimension - B Longueur pouce	0.88 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.52 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/2
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.5
Dimension - D pouce	3.02 et
Dimension - Fraction de la taille du trou	1/2
Dimension - Taille du trou en pouces	0.56
Dimension - Taille du trou mm	14 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	108 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	4,27 pouces
Dimension - N pouce	0.63 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.42 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.83 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	15/16
Dimension - Stud Size fraction	1/2
Dimension - Taille du goujon pouces	1/2
Dimension - Z (pouce)	0.64 in
Longueur	4,27 pouces
Diamètre extérieur	0.42 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	N/A
Conducteur - Cuivre Str Navy Size	60 (37) Marine
Conducteur - Cuivre Str Navy Gamme de tailles	60 (37) Marine
Conducteur - Cuivre Taille des brins	2 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	2 AWG
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	2 AWG
Type de conducteur	CODE

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	25
---------------------	----

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)
- [Dessins de vente - SD035209-05](#)
- [Manuels d'installation - Copper Code Standard Terminals Tooling and Installation Instructions](#)
- [Modèles 3D - YA2C2LN_MODEL-IGES](#)
- [Modèles 3D - YA2C2LN_MODEL-STEP](#)
- [Modèles 3D - YA2C2LN_MODEL-PDF](#)
- [Spécifications - YA2C2LN](#)
- [Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video](#)



Une marque Hubbell