

KS26TN, Connecteur à boulon fendu, Passage : #2-2/0 AWG, Tap : #14-2/0 AWG, étamé

Par Burndy

No de catalogue [KS26TN](#)

Boulon fendu SERVIT en alliage de cuivre, #2 - 2/0 AWG(Run), #14 - 2/0 AWG(Tap), étamé.



Général

Numéro de catalogue	KS26TN
Type de connecteur	Split Bolt
Matériau	Cuivre
Plaqué	Y
Type de placage	Plaqué étain
Nom du commerce	SERVIT®
CUP	781810088463
UPC 12 Digit	7818100884633

Dimensions

Dimension - Longueur hors tout	1.94
pouces	
Largeur	0,82 en

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre massif	3/0 AWG
Conducteur - cuivre solide	3/0 AWG
Robinet	
Conducteur - Cuivre Gamme de tirage	2 P. - 2/0 P.
Conducteur - Cuivre Str	2 P. - 2/0 P.
Gamme de prises	
Type de conducteur	• CU C Solid-Run • CU C Str-Run • CU Weld C Str-Run • CU C Solid-Tap • CU C Str-Tap • CU Weld C Str-Tap

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL486D
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL486D
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité de palettes	7425

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - sd078561](#)
[Spécifications - KS26TN](#)