

KSA6, Connecteur à boulon fendu en aluminium, étamé

Par Burndy

No de catalogue [KSA6](#)



Boulon à tête fendue en aluminium, (Run, Tap): : Al-Al : 6 AWG (Str), 6 AWG (Str) , Al-Cu : 10 AWG (Str), 10 AWG (Sol) , Cu-Cu : 6 AWG (Str), 10 AWG (Sol), étamé.

Caractéristiques

- Ne nécessite pas de brossage ni d'inhibiteur d'oxyde.
- Fournit une pression maximale garantissant une connexion sûre des conducteurs de parcours et de dérivation.
- Répertoire UL486B
- Faible résistance de contact, coefficient de dilatation égal
- Inhibe la reformation des oxydes en produisant un joint étanche au gaz.

Général

Numéro de catalogue	KSA6
Type de connecteur	Split Bolt
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Couple d'installation recommandé en livres sterling	165 LBS/in
Matériau	Aluminium
Plaqué	Y
Type de placage	Étain
Sous marque	TRITAP, SERVIT
Température nominale	194
Nom du commerce	TRITAP™ SERVIT®
Type	KSA
CUP	781810015353
UPC 12 Digit	7818100153533

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1 dans
Dimension - B Longueur pouce	1.06 in
Dimension - Taille des boulons en pouces	1.06 in
Dimension - Plats transversaux pouce	0.75 in
Dimension - Fraction de hauteur	2/3 en
Dimension - Hauteur pouce	0.64 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	40 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.68 en
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.80 in
Dimension - Largeur en pouces	0,56 en

Caractéristiques électriques

Valeur nominale - Tension	600
minimale	

Chef d'orchestre

Chauffeur - AL Str Run	8 AWG;6 AWG
Conducteur - AL Str Run Range	8 AWG-6 AWG
Chauffeur - AL Str Tap	8 AWG;6 AWG
Conducteur - AL Str Gamme de prises	8 AWG-6 AWG
Conducteur - Cuivre massif	10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG
Conducteur - Cuivre solide	10 AWG-6 AWG
Plage de fonctionnement	
Conducteur - cuivre solide	10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG
Robinet	AWG;6 AWG
Conducteur - cuivre massif	10 AWG-6 AWG
Gamme de prises	
Conducteur - Cordon de cuivre	10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tirage	10 AWG-6 AWG
Conducteur - Cuivre Str Tap	10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG
Conducteur - Cuivre Str	10 AWG-6 AWG
Gamme de prises	
Taille du conducteur	10-6 AWG
Type de conducteur	• AL C Str-Run • CU C Str-Run • CU C Solid-Run • AL C Str-Tap • CU C Str-Tap • CU C Solid-Tap

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	100
Quantité de palettes	46400

Documentation

- Avis aux clients - Prop 65 Notice
- Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog
- Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog
- Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section A - Mechanical
- Dessins de vente - sd084189
- Image(s) de la coupe transversale du produit - BUR_KSA_LineArt
- Modèles 3D - KSA6_MODEL-IGES
- Modèles 3D - KSA6_MODEL-STEP
- Modèles 3D - KSA6_MODEL-PDF
- Spécifications - KSA6
- Spécifications - KSA6



Une marque Hubbell