

MD6 Hotstick Tool, mâchoires en acier forgé O & D3, 72" Fiberglass Pole

Par Burndy

No de catalogue [MD68HS72](#)

MD6 Hotstick Tool, O & D3 Grooves, 72" Fiberglass Pole.

Caractéristiques

- Poignées ergonomiques en polymère composite d'une seule pièce
- Poignées à prise confortable
- Conception éprouvée des mâchoires en acier
- Aucun réglage d'outil n'est nécessaire
- Durée de vie de 99 000 sertissages/cycles
- Boutons de retenue de matrice à verrouillage positif et à ressort
- Bagues en acier/bronze imprégnées de PTFE et goupilles en acier inoxydable
- Mâchoires et maillons de mâchoires nickelés par électrolyse

Général

Application - A utiliser sur	Cuivre, aluminium, ACSR, acier, Copperweld, Alumoweld, 6201, 5005, conducteurs comprimés et compacts
Numéro de catalogue	MD68HS72
Capacité de force de sertissage	4,5 tonnes
Le type	W Die and X Die
Type d'outil	Bâton chaud
Nom du commerce	HYTOOL™
Type	Crimper
CUP	781810446270
UPC 12 Digit	7818104462700



Dimensions

Longueur	80,19 pouces
Poids	15,5 lb

Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
---	----

Logistique

Contenu du paquet	Outil uniquement
-------------------	------------------

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Dessins de vente - 50001841](#)

[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_MD68_LineArt](#)

[Spécifications - MD68HS72](#)

[Spécifications - MD68HS72](#)