


## Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YA34L8](#)



500 kcmil CU, un trou, taille de goujon 3/4, canon standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamé, UL/CSA 90° jusqu'à 35kV, code couleur BRUN, index de matrice 20 ou 299.

### Général

Numéro de catalogue	YA34L8
Code couleur	Marron
Type de connecteur	CANON STANDARD
L'indice	20
Caractéristique - Style baril	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chanfreiné</li><li>• Écarté</li></ul>
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue Type	Standard
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon standard, étamé
CUP	781810017982

### Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1-1/4 in
Dimension - B Longueur pouce	1.27 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.91 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	3/4
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.75
Dimension - D pouce	1.52 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	3/4
Dimension - Taille du trou en pouces	0.81
Dimension - Taille du trou mm	21 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	90 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	3.55 in
Dimension - N pouce	0.75 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	1.06 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.55 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-7/16
Dimension - Stud Size fraction	3/4
Dimension - Taille du goujon pouces	3/4
Dimension - Z (pouce)	0.77 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

### Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

## Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	N/A
Conducteur - Cuivre Taille des brins	500 KCMIL
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	500 kcmil
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	500 KCMIL
Type de conducteur	CODE

## Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

## Logistique

Quantité de cartons	6
---------------------	---

## Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)
- [Dessins de vente - SD079848](#)
- [Manuels d'installation - Copper Code Standard Terminals Tooling and Installation Instructions](#)
- [Spécifications - YA34L8](#)
- [Spécifications - YA34L8](#)
- [Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BRDY\_CA-YA34L8-SPEC-FR | REV 7/2024