

YA34LNT38, Borne à compression, 500 kcmil Cu, 1 trou, tige 3/8", languette étroite

Par Burndy

No de catalogue [YA34LNT38](#)

500 kcmil CU, un trou, canon standard 3/8, fenêtre d'inspection, chanfrein interne à languette étroite, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur BRUN, indice de matrices 20 ou 299.



Général

Numéro de catalogue	YA34LNT38
Code couleur	Marron
Type de connecteur	CANON STANDARD
L'indice	20
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	- Chanfreiné - Écarté
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	HYLUG
Nom du commerce	HYLUG™
Type	YA-L-NT, Code Conductor Standard Barrel Narrow Tongue (Conducteur de code à baril standard et languette étroite)
CUP	781810018576

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1-1/4 in
Dimension - B Longueur pouce	1.27 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.39 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	3/8
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.38
Dimension - D pouce	1.45 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	3/8
Dimension - Taille du trou en pouces	0.41
Dimension - Taille du trou mm	10,4 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	93 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	3,65 pouces
Dimension - N pouce	0.41 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	1.06 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.96 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-7/16
Dimension - Stud Size fraction	3/8
Dimension - Taille du goujon en pouces	3/8
Dimension - Z (pouce)	1.04 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	N/A
Conducteur - Cuivre Taille des brins	500 KCMIL
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	500 kcmil
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	500 KCMIL
Type de conducteur	CODE

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	50
Quantité de palettes	7500

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)
- [Dessins de vente - 30003952](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YA8CLNT8_LineArt](#)
- [Manuels d'installation - Copper Code Standard Terminals Tooling and Installation Instructions](#)
- [Spécifications - YA34LNT38](#)
- [Spécifications - YA34LNT38](#)
- [Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video](#)



Une marque Hubbell