

Sous-station - Connecteur

Par Burndy

No de catalogue [NBC24ACG3](#)

Connecteurs de sous-stations.



Général

Numéro de catalogue	NBC24ACG3
Type de connecteur	Connecteur en T
Couple d'installation recommandé in-lb	660 LBS/in
Matériau	Alliage d'aluminium
Matériau - Quincaillerie	Aluminium
Installation à l'aide d'une seule clé	Y
Attribut physique - Nombre de trous	4
Attribut physique - Nombre de conducteurs de parcours	1
Attribut physique - Nombre de conducteurs de prise	1
Attribut physique - Alignement du tampon	Centré
Attribut physique - Configuration du tampon	4 x 4 - 4 trous
Attribut physique - Orientation du tampon	Droit
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
CUP	781810441107
UPC 12 Digit	7818104411077

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	7.00 in
Dimension - D pouce	4.00 in
Dimension - F Largeur de centre à centre pouces	1.75 in
Dimension - G pouce	7.69 in
Dimension - Hauteur pouce	6.44 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	9/16
Dimension - Taille du trou en pouces	0,56
Dimension - L Longueur hors tout mm	307 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	12,09
Dimension - N pouce	1.12 in
Dimension - Taille du tampon en pouces	4 x 4
Dimension - Largeur du tampon en pouces	4.00 in

Caractéristiques électriques

Valeur nominale - KVA

Chef d'orchestre

Conducteur - AL Tube Taille standard	5 IPS
Conducteur - Tube AL Gamme de tailles standard	5 IPS
Combinaison conducteur - connexion	Tube à plat
Type de conducteur	AL Tube Std-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Dessins de vente - CSC027770-01](#)

[Modèles 3D - NBC24ACG3_MODEL-PDF](#)

[Modèles 3D - NBC24ACG3_MODEL-STEP](#)

[Modèles 3D - NBC24ACG3_MODEL-IGES](#)

[Spécifications - NBC24ACG3](#)

[Spécifications - NBC24ACG3](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-NBC24ACG3-SPEC-FR | REV 7/2024