

YA39LNT38, Borne à compression, 750 kcmil Cu, 1 trou, tige 3/8", languette étroite

Par Burndy

No de catalogue [YA39LNT38](#)

750 kcmil CU, un trou, canon standard 3/8, fenêtre d'inspection, chanfrein interne à languette étroite, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur NOIR, index de 24 matrices.



Général

Numéro de catalogue	YA39LNT38
Code couleur	Noir
Type de connecteur	CANON STANDARD
L'indice	24
Caractéristique - Style baril	- Chanfreiné - Écarté
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue	Standard
Type	
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Nom du commerce	HYLUG™
CUP	781810021026

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1-7/16 in
Dimension - B Longueur pouce	1.42 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0,39 pouce
Dimension - fraction de la taille des boulons	3/8
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.38
Dimension - D pouce	1.70 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	3/8
Dimension - Taille du trou en pouces	0.41
Dimension - Taille du trou mm	10,4 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	108 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	4.24 in
Dimension - N pouce	0,50 pouce
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	1.30 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.12 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-15/16
Dimension - Stud Size fraction	3/8
Dimension - Taille du goujon en pouces	3/8
Dimension - Z (pouce)	1.07 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	N/A
Conducteur - Cuivre Taille des brins	750 KCMIL
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	750 kcmil
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	750 KCMIL
Type de conducteur	CODE

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité de palettes	3750

Documentation

- Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog
- Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog
- Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections
- Dessins de vente - 30003952
- Image(s) de la coupe transversale du produit - BUR_YA8CLNT8_LineArt
- Manuels d'installation - Copper Code Standard Terminals Tooling and Installation Instructions
- Spécifications - YA39LNT38
- Spécifications - YA39LNT38
- Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video



Une marque Hubbell